

PRENSA DE HORMIGÓN PARA ENSAYOS DE COMPRESIÓN



Código del Producto:

UTC-4721 Marco de Carga de 2000 kN de Capacidad, ASTM

UTC-4731 Marco de Carga de 3000 kN de Capacidad, ASTM

Estándares:

ASTM C39; BS 1881

El marco de carga provee la estabilidad necesaria para resultados de prueba precisos y repetibles durante los años de operación. El paquete hidráulico de la máquina, unidad de control e indicador digital están posicionados en el lado derecho del marco de carga para fácil accesibilidad, aumento de la productividad, y para operaciones más seguras.

El ensamble del marco de carga consiste de lo siguiente:

- Marco de Carga
- Platina Superior con Ensamble de Asiento Esférico
- Platina Inferior
- Espaciadores
- Ensamble de Carga de Cilindros & Interruptor de Límite para Seguridad
- Puertas Delanteras y Traseras de Protección, para Seguridad

Marcos de Carga de ASTM (d* profundidad)

Modelos	UTC-4721	UTC-4731
Capacidad	2000 kN	3000 kN
Tipo de Marco de Carga	Acero soldado	Acero soldado
Dimensiones de la Platina Inferior (D)	Ø 165 mm	Ø 165 mm
Dimensiones de la Platina Inferior con el Ensamble de Asiento Esférico (C)	Ø 165 mm	Ø 165 mm



Diámetro del Pistón	250 mm	300 mm
Recorrido del Pistón	50 mm	50 mm
Apertura Máxima Vertical Entre Platinas (E)	370 mm	370 mm
Apertura Horizontal (B)	360 mm	415 mm
Dimensiones (wxlxh) (Axd*xF)	440x500x970 mm	505x540x1050 mm
Peso	690 kg	990 kg

Marcos de Carga de ASTM vienen con:

- UTC-4721 : 90, 50, 2 pcs. 30 x 165 mm de diámetro
- UTC-4731 : 90, 50, 2 pcs. 30 x 165 mm de diámetro

SKU: N / A | **Categorías:** [Concreto](#), [Prensas de hormigón](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
 A photograph of a UTEST UTC-4721 load frame. It is a tall, grey metal structure with a blue cylindrical load cell in the center. The UTEST logo is visible at the top of the frame.	UTC-4721 Marco de Carga de 2000 kN de Capacidad, ASTM	Any SKU / Modelo	
 A photograph of a UTEST UTC-4731 load frame, similar in design to the UTC-4721 but with a slightly different internal structure. It is a tall, grey metal structure with a blue cylindrical load cell in the center. The UTEST logo is visible at the top of the frame.	UTC-4731 Marco de Carga de 3000 kN de Capacidad, ASTM	Any SKU / Modelo	

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO