

PRENSA DE MOLDEO DE CAUCHO ASTM AUTOFOUR / 48-19-ASTM (5370):



[vc_row][vc_column][vc_column_text]Especificaciones del modelo de prensa de moldeo de caucho ASTM AutoFour / 48-19-ASTM (5370):

- *Fuerza de cierre 48 toneladas (mínimo 1,000 lbs)
- *Luz diurna ajustable de 4 "- 15"
- *Cierre la luz del día 0 "- 11"
- *Carrera 4 "
- *Cuatro (4) columnas
- *Compatible con ASTM D3182 para la preparación de losas de prueba de goma
- *Unidad hidráulica autónoma de 1/4 HP
- *(2) Placas calentadas eléctricamente de 19 "x 19", rango de temperatura de hasta 500°F o 260°C. Todos los controles de calor a través de PLC con recalentamiento automático seleccionable
- *Sistema de control programable; Interfaz de pantalla táctil completa, 20 puntos de ajuste programables de fuerza de sujeción, tiempo de curado y temperatura por receta, capacidad de almacenamiento de 10 recetas, programable en unidades de fuerza de Kg, toneladas estadounidenses, toneladas métricas y libras, programable en unidades de temperatura de grado F o C, automático secuencia de impacto (se puede programar en cualquiera de todos los segmentos), se puede elegir el modo de fuerza o temperatura por segmento.
- *Dos botones de cierre "anti-amarre" para seguridad del operador
- *Recinto de seguridad enclavado con puerta batiente
- *Tensión de alimentación 230V 1-Ph
- *Desconexión eléctrica (sin fusible)

*El diseño incluye envoltura alrededor del soporte de piso

*Dimensiones: 61 "LR x 47" FB x 71 "H (sin embalaje)

*Peso: 3,500 libras (sin embalar)

La prensa proporciona las siguientes calibraciones y certificaciones: Calibración de presión y certificación trazable a NIST (verificación de 10 puntos), Calibración de controles de temperatura de la platina (verificación de 10 puntos), Uniformidad de temperatura de platos, Paralelismo de la platina, Certificación de temporizadores en PLC

Los kits de chasis ASTM Chase incluyen dos placas de respaldo de aluminio y 50 hojas de

Mylar (Descripción: Tamaño de muestra), Acero recubierto de teflón, Acero inoxidable, Latón, 100 hojas de Mylar (compra por separado) | 4x22x204x201%2F8%22, [14px]4079, [14px]4080, [14px]4081, [14px]4161 | 6x22x206%22x201%2F8%20%22, [14px]4082, [14px]4083, [14px]4084, [14px]4162 | 8x22x208%22x201%2F8%20%22, [14px]4085, [14px]4086, [14px]4087, [14px]4163 | 4x22x204%22x201%2F8%20%22, [14px]4079, [14px]4080, [14px]4081, [14px]4161

SKU: N / A | **Categorías:** [Prensas Auto-Four](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO