

## PRENSA DE PELLET AUTOMÁTICA DE BANCO



[vc\_row][vc\_column][vc\_custom\_heading text="Especificaciones de la prensa de pellet automática de banco modelo 3887NE.L y 4387NE.L:" font\_container="tag:h3|text\_align:left"][vc\_column\_text]

La prensa AutoPellet autónoma de 25 y 40 toneladas tiene una placa de 5 "de diámetro y un gabinete de protección integral que encierra el sistema hidráulico accionado eléctricamente. La construcción lateral de la losa rígida mantiene una alineación precisa e incluye una conexión de línea de vacío al troquel de pellets. Las prensas AutoPellet tienen un sistema de control programable con capacidad de almacenamiento de 10 recetas, con tasas de descompresión programables.

Dados de pellets Carver disponibles en tamaños de muestra de 6, 12, 13, 25, 31 y 40 mm. (se vende por separado)

- \*Su elección de fuerza de sujeción en 25 y 40 toneladas (mínimo 1,000)
  - \*Apertura diurna 1.5 " - 7.25"
  - \*Carrera 1 "
  - \*Construcción robusta del lado de la losa
  - \*Rueda de ajuste de luz diurna con mango giratorio
  - \*Unidad hidráulica autónoma
  - \*Área de trabajo de 5 "de diámetro
  - \*Puntos de ajuste programables para la fuerza de sujeción, el tiempo de permanencia y la fuerza de expulsión
  - \*Capacidad de almacenamiento de 10 recetas
  - \*Programable en unidades de libras.
  - \*Tasas de descompresión programables
  - \*Recinto de seguridad enclavado con puerta batiente
  - \*Disponible en voltaje de suministro de 115V-1Ph o 230V 1-Ph a pedido
  - \*Desconexión eléctrica (sin fusible)
  - \*Dimensiones: 32.5 "LR x 19.75" FB x 22 "mín. A 28" H máx., Incluido el mango (sin embalaje)
- [vc\_column\_text][vc\_custom\_heading text="Opciones Disponibles:" font\_container="tag:h3|text\_align:left"][vc\_column\_text]\*Certificado de calibración de fuerza utilizando equipo rastreado a NIST (parte # 1525.0001) [cada uno]
- \*Soporte de piso 47 "LR x 22.5" FB x 30 "H Wt 280 # (catálogo # 223219D)
  - \*Soporte de piso 47 "LR x 22.5" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 280 # (catálogo # 223229C)
  - \*Bomba de vacío de 1/8 HP (catálogo # 3874)

- \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 6 mm (catálogo # 4417)
  - \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 12 mm (catálogo # 4946)
  - \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 13 mm (catálogo # 3619)
  - \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 25 mm (catálogo # 4369)
  - \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 31 mm (catálogo # 3902)
  - \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 40 mm (catálogo # 3876)
  - \*Kit de repuestos (parte # 6315.17)
  - \*Tres pintas de aceite hidráulico, botones, sello de varilla, polisele, relés y fusibles
  - \*Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
  - \*Válvula de ventilación hidráulica (solenoides / válvula de cartucho y bobina) (parte # 6315.19)
  - \*Panel eléctrico certificado UL / CUL disponible bajo pedido como opción
- La calibración de fuerza (p / n 1525.00001) por instrumentos trazables a NIST está disponible para nuevos equipos y nuevos medidores.
- |                         |  |                                    |                              |                                      |  |                |             |                         |                  |           |    |                 |                       |                     |     |                         |                  |           |    |                 |                       |                     |     |
|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|-------------|-------------------------|------------------|-----------|----|-----------------|-----------------------|---------------------|-----|-------------------------|------------------|-----------|----|-----------------|-----------------------|---------------------|-----|
| Numero%20de%20catalogo, | Max.%20Fuerza%20de%20sujeci%C3%B3n%20toneladas%20(lb), | Tama%C3%B1o%20de%20platina%20(in), | Golpe%20de%20carnero%20(en), | Apertura%20de%20luz%20diurna%20(en), | Tama%C3%B1o%20total%20W%20x%20D%20(adentro), | Altura%20(en), | Peso%20(lb) | AutoPellet%203887.NE.L, | 25%20(50%2C000), | 5%20dia., | 1, | 1.5%20a%207.25, | 31%2C5%20x%2019%2C75, | 22%20(%2B%20mango), | 400 | AutoPellet%204387.NE.L, | 40%20(80%2C000), | 5%20dia., | 1, | 1.5%20a%207.25, | 31%2C5%20x%2019%2C75, | 22%20(%2B%20mango), | 450 |
|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|----------------|-------------|-------------------------|------------------|-----------|----|-----------------|-----------------------|---------------------|-----|-------------------------|------------------|-----------|----|-----------------|-----------------------|---------------------|-----|

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Prensas automáticas de banco](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO