

PRENSA DE SOBREMESA CON CALEFACCIÓN, MODELO MANUAL 30-12H (4128)



[vc_row][vc_column][vc_column_text](Modelo 30-12H) Prensa de laboratorio hidráulica manual de cuatro columnas de treinta toneladas con planchas digitales calentadas. Apertura de luz diurna ajustable a 12 ". Tiene bomba de dos velocidades, primera etapa para cierre rápido y segunda para modo de prensado. Indicador analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas. Placas calentadas eléctricamente para temperaturas de hasta 650 34 ° C (bajo pedido) con controlador digital por placa (imagen mostrada con medidor digital)

Especificaciones de la prensa de sobremesa con calefacción, modelo manual 30-12H (4128)

- *Operado manualmente
- *Fuerza de cierre 30 toneladas
- *Apertura de luz diurna 0 "- 12" (configurada de fábrica en 4-1 / 2 ")
- *Carrera 6 "
- *Cuatro (4) columnas totalmente roscadas
- *Paquete de platina calentado, que incluye:
 - *Ambas aberturas calentadas
 - *Dos (2) planchas de acero calentadas eléctricamente de 12 "x 12"
 - *2600 vatios por platina
 - *Rango de temperatura hasta 650 grados F
 - *Un (1) controlador de temperatura digital por placa
- *Medidor de presión analógico de 0-60,000 lb, lectura en incrementos de 500 lb (medidor digital también disponible)
- *230/1 tensión de alimentación FLA 22
- *Escudo de seguridad gris claro

- *Marco gris oscuro
- *Desconexión eléctrica (sin fusible)
- *Dimensiones: 32 "LR x 27" FB x 46 "H (sin embalaje)
- *Peso: 835 libras (sin embalaje)

Opciones Disponibles:

- *Enfriamiento manual incluyendo mangueras (catálogo # 4128.4011)
- *Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreado a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
- *Calibración de temperatura por instrumentos trazables a NIST (parte # 1525.00003) [por controlador digital]
- *Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
- *Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
- *Kit de bomba y depósito de 30 toneladas (catálogo # 3789)
- *Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
- *Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
- *Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
- *0 - 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381225)
- *0 - 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381201)
- *Indicador digital (n. ° de catálogo 6306.BN43 100 lb o 6306.BN42 10 lb)
- *Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
- *Montaje en vástago solo para prensas manuales
- *Batería cargada
- *Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un indicador de 60,000 libras
- *Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 60,000 lbs. fuerza[/vc_column_text][[/vc_column]][[/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Prensas manuales sin calefacción](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO