

## PRENSA MANUAL DE LABORATORIO MODELO 3853 DE SOBREMESA



[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text](Modelo M) Veinticinco toneladas, manual, prensa hidráulica de dos columnas. La apertura de luz diurna es ajustable a 16 ". Construcción rígida de hierro fundido y acero para precisión y durabilidad. Medidor analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas (imagen mostrada con medidor analógico)

### **Especificaciones de la prensa de sobremesa sin calentar manual modelo M 3853:**

- \*Operado manualmente
- \*Fuerza de cierre 25 toneladas
- \*Apertura de luz diurna 0.75 "- 16" (configurada de fábrica en 6-1 / 2 ")
- \*Carrera 6-1 / 2 "
- \*Dos (2) columnas totalmente roscadas
- \*Área de trabajo de 9 "x 9"
- \*Medidor de presión analógico de 0-50,000 lb, lectura en incrementos de 500 lb (medidor digital también disponible)
- \*Escudo de seguridad gris claro
- \*Marco gris oscuro
- \*Dimensiones: 19 "LR x 24" FB x 42 "H (sin embalaje)
- \*Peso: 350 libras (sin embalar)

**Opciones Disponibles:**

- \*Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreado a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
  - \*Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
  - \*Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
  - \*Placa intermedia KBr con ranuras de centrado, recomendada para usar con matrices (catálogo # 5022)
  - \*Conjunto de dos (2) placas de acero endurecido de 9 "x 9" (catálogo # 5024) (recomendado si presiona una superficie sólida y lisa)
  - \*Kit de reparación de unidad hidráulica de 25 toneladas (catálogo # 3730)
  - \*Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
  - \*Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
  - \*Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
  - \*0 - 1,000 lb calibre, 450 Kg, incrementos de 10 lb (catálogo # 381176A)
  - \*0 - 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381006)
  - \*0 - 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381007)
  - \*Indicador digital (catálogo # 6306.BN33 100 lb o 6306.BN32 10 lb)
  - \*Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
  - \*Montaje en vástago solo para prensas manuales
  - \*Batería cargada
  - \*Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un calibre de 50,000 libras
  - \*Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 50,000 lbs. fuerza
- [/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Prensas estándar sin calefacción](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO