

PRENSA MANUAL DE LABORATORIO MODELO 3853 DE SOBREMESA



[vc_row][vc_column][vc_column_text](Modelo M) Veinticinco toneladas, manual, prensa hidráulica de dos columnas. La apertura de luz diurna es ajustable a 16 ". Construcción rígida de hierro fundido y acero para precisión y durabilidad. Medidor analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas (imagen mostrada con medidor analógico)

Especificaciones de la prensa de sobremesa sin calentar manual modelo M 3853:

- *Operado manualmente
- *Fuerza de cierre 25 toneladas
- *Apertura de luz diurna 0.75 "- 16" (configurada de fábrica en 6-1 / 2 ")
- *Carrera 6-1 / 2 "
- *Dos (2) columnas totalmente roscadas
- *Área de trabajo de 9 "x 9"
- *Medidor de presión analógico de 0-50,000 lb, lectura en incrementos de 500 lb (medidor digital también disponible)
- *Escudo de seguridad gris claro
- *Marco gris oscuro
- *Dimensiones: 19 "LR x 24" FB x 42 "H (sin embalaje)
- *Peso: 350 libras (sin embalar)

Opciones Disponibles:

- *Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreado a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
 - *Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
 - *Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
 - *Placa intermedia KBr con ranuras de centrado, recomendada para usar con matrices (catálogo # 5022)
 - *Conjunto de dos (2) placas de acero endurecido de 9 "x 9" (catálogo # 5024) (recomendado si presiona una superficie sólida y lisa)
 - *Kit de reparación de unidad hidráulica de 25 toneladas (catálogo # 3730)
 - *Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
 - *Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
 - *Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
 - *0 - 1,000 lb calibre, 450 Kg, incrementos de 10 lb (catálogo # 381176A)
 - *0 - 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381006)
 - *0 - 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381007)
 - *Indicador digital (catálogo # 6306.BN33 100 lb o 6306.BN32 10 lb)
 - *Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
 - *Montaje en vástago solo para prensas manuales
 - *Batería cargada
 - *Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un calibre de 50,000 libras
 - *Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 50,000 lbs. fuerza
- [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Prensas estándar sin calefacción](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO