

PRENSA MANUAL DE LABORATORIO MODELO 3970 DE SOBREMESA



[vc_row][vc_column][vc_column_text]Modelo 30-12) Treinta toneladas, manual, cuatro columnas, prensa hidráulica. Tiene bomba de dos velocidades, primera etapa para cierre rápido y segunda para modo de prensado. La platina móvil completamente guiada asegura el paralelismo sobre una superficie de 12 "x 12". La apertura a la luz del día es ajustable hasta 17 ". Indicador analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas (imagen mostrada con indicador analógico).

Especificaciones de la prensa de sobremesa sin calefacción manual modelo 3970:

- *Operado manualmente
- *Fuerza de cierre 30 toneladas
- *Apertura de luz diurna 1 "- 17" (configurada de fábrica en 4-1 / 2 ")
- *Carrera 6 "
- *Cuatro (4) columnas totalmente roscadas
- *Área de trabajo de 12 "x 12"
- *Medidor de presión analógico de 0-60,000 lb, lectura en incrementos de 500 lb (medidor digital también disponible)
- *Escudo de seguridad gris claro
- *Marco gris oscuro
- *Dimensiones: 24 "LR x 27" FB x 46 "H (sin embalaje)
- *Peso: 625 libras (sin embalar)

Opciones Disponibles:

- *Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreado a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
- *Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
- *Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
- *Conjunto de dos (2) placas de acero endurecido de 12 "x 12" (catálogo # 5151) (recomendado si presiona una superficie sólida y lisa)
- *Kit de bomba y depósito de 30 toneladas (catálogo # 3789)
- *Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
- *Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
- *Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
- *0 - 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381225)
- *0 - 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381201)
- *Indicador digital (n. ° de catálogo 6306.BN43 100 lb o 6306.BN42 10 lb)
- *Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
- *Montaje en vástago solo para prensas manuales
- *Batería cargada
- *Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un indicador de 60,000 libras
- *Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 60,000 lbs. fuerza[/vc_column_text][[/vc_column][[/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Prensas estándar sin calefacción](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO