

PRENSA MANUAL DE SOBREMESA MODELO 30-12-12H (4129) :



(Modelo 30-12-2H) Prensa hidráulica de laboratorio de treinta columnas, manual, de dos aberturas y cuatro columnas con planchas térmicas digitales. La platina móvil completamente guiada asegura el paralelismo sobre una superficie de 12 "x 12". Medidor analógico de doble escala fácil de leer, lectura en libras de fuerza y toneladas métricas. Placas calentadas eléctricamente para temperaturas de hasta 650 grados F (343 C a pedido) con un controlador digital por placa. (imagen mostrada con medidor digital)

Especificaciones del modelo calefactado manual de sobremesa modelo 30-12-12H (4129):

- *Operado manualmente
- *Fuerza de cierre 30 toneladas
- *Apertura de luz del día 2 @ 3 "cada una
- *Carrera 6 "
- *Cuatro (4) columnas totalmente roscadas
- *Bomba de dos velocidades
- *Paquete de platina calentado, que incluye:
 - *Ambas aberturas calentadas
 - *Cuatro (4) planchas de acero calentadas eléctricamente de 12 "x 12"
 - *2600 vatios por platina

- *Rango de temperatura hasta 650 grados F
- *Un (1) controlador de temperatura digital por placa
- *Medidor de presión analógico de 0-60,000 lb, lectura en incrementos de 500 lb (medidor digital también disponible)
- *230/1 tensión de alimentación FLA 22
- *Escudo de seguridad gris claro
- *Marco gris oscuro
- *Desconexión eléctrica (sin fusible)
- *Dimensiones: 32 "LR x 27" FB x 46 "H (sin embalaje)
- *Peso: 1,100 libras (sin embalar)

Opciones Disponibles:

- *Enfriamiento manual incluyendo mangueras; ambas aberturas se calientan y enfrían (catálogo # 4129.4021)
 - *Estilo de laminado; parte superior calentada y parte inferior enfriada (catálogo # 4129.4022)
 - *Certificado de Calibración de Fuerza usando equipo rastreado a NIST (parte # 1525.00001) [cada uno]
 - *Calibración de temperatura por instrumentos trazables a NIST (parte # 1525.00003) [por controlador digital]
 - *Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223171D)
 - *Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223215C)
 - *Kit de bomba y depósito de 30 toneladas (catálogo # 3789)
 - *Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
 - *Colector de dos calibres (catálogo # 2096CE)
 - *Elección de calibre adicional para colector de dos calibres (cada uno)
 - *0 - 5,000 lb calibre, 2250 Kg, incrementos de 50 lb (catálogo # 381225)
 - *0 - 10,000 libras calibre, 4500 Kg, incrementos de 100 lb (catálogo # 381201)
 - *Indicador digital (n. ° de catálogo 6306.BN43 100 lb o 6306.BN42 10 lb)
 - *Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
 - *Montaje en vástago solo para prensas manuales
 - *Batería cargada
 - *Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un indicador de 60,000 libras
 - *Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. Y 60,000 lbs. fuerza
- [/vc_column_text][vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Prensas manuales sin calefacción](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO