

PRENSAS CARVER BENCH TOP STANDARD AUTO SERIES PLUS



Las prensas automáticas de laboratorio Carver Auto Series Plus cuentan con una gran interfaz de operador con pantalla táctil a color de 7", control mejorado de temperatura de la platina con autoajuste, capacidad de calentamiento en rampa, almacenamiento de hasta 250 recetas y tendencias de fuerza y temperatura en tiempo real. Las características opcionales incluyen un temporizador de siete días para el calentamiento automático de la platina, el registro de datos para los parámetros del ciclo y el acceso a los datos registrados a través de Wi-Fi. Los modelos de 48 toneladas incluyen un soporte integral de piso envolvente.

Los modelos de prensa Auto Series Plus están disponibles con 15 a 48 toneladas de fuerza de sujeción y platos de 6 "x 6" a 19 "x 19". Estas prensas de mesa se utilizan en control de calidad e investigación y desarrollo para preparaciones de muestras de prueba, pruebas destructivas, moldeo, laminado y extracción de fluidos. Consulte la tabla a continuación para ver las especificaciones de la prensa.

Modelo	Numero%20de%20catalogo,	Max.%20Fuerza%20de%20sujeci%C3%B3n%2C%20toneladas%20(lb),	Platos%20Calentados,	Tama%C3%B1o%20de%20platina%20(in),	Golpe%20de%20carnero%20(en),	Apertura%20de%20Iuz%20diurna%20(en),	Tama%C3%B1o%20total%20W%20x%20D%20x%20H%20(adentro),	Peso%20(lb),	Suministro%20de%20voltaje
Auto%20C-PL	3888	15%0A(30%2C000)	No	6x6	6%206	75%20a%2016	42%2C50%20x%2024%20x%2045	625	115%2F230%0A1%20fase
Auto%20C-PL%2C%20H	3889	15%0A(30%2C000)	S%C3%AD	6x6	6%206	0%20a%2013	42%2C50%20x%2024%20x%2045	670	115%2F230%0A1%20fase
Auto%20M-PL	3890	25%0A(50%2C000)	No	9%20x%209	6%206	75%20a%2016	42%2C50%20x%2024%20x%2045	625	115%2F230%0A1%20fase
Auto%20MH-PL%2C%20H	3891	25%0A(50%2C000)	S%C3%AD	9%20x%209	6%206	75%20a%2016	42%2C50%20x%2024%20x%2045	625	115%2F230%0A1%20fase

center]9%20x%209,[14px]6%206,[14px]0%20a%2012,[14px]42%2C50%20x%2024%20x%2045,[14px]690,[14px]23
0%0A1%20fase[/vc_table][vc_custom_heading text="Modelo de cuatro postes"
font_container="tag:h3[text_align:left"][/vc_table][14px;align-center]Modelo,[14px;align-
center]Numero%20de%20catalogo,[14px;align-
center]Max.%20Fuerza%20de%20sujeci%C3%B3n%2C%20toneladas%20(lb),[14px;align-
center]Platos%20Calentados,[14px;align-
center]Tama%C3%B1o%20de%20platina%20(in),Golpe%20de%20carnero%20(en),[14px]Apertura%20de%20luz%20
diurna%20(en),[14px]Tama%C3%B1o%20total%20W%20x%20D%20x%20H%20(adentro),[align-
center;14px]Peso%20(lb),[14px]Suministro%20de%20voltaje|[14px;align-center]AutoFour%20%2F%201512-
PL,[14px;align-center]3892,[14px;align-center]15%0A(30%2C000),[14px;align-center]No,[14px;align-
center]12%20x%2012,6%206,[14px]1%20a%2017,[14px]50%20x%2029.25%20x%2046,[align-
center;14px]995,[14px]230%201%20fase|[14px;align-center]AutoFour%20%2F%201512-PL%2C%20H,[14px;align-
center]3893,[14px;align-center]15%0A(30%2C000),[14px;align-center]S%C3%AD,[14px;align-
center]12%20x%2012,6%206,[14px]0%20a%2012,[14px]50%20x%2029.25%20x%2046,[align-
center;14px]1%2C200,[14px]230%201%20fase|[14px;align-center]AutoFour%20%2F%201515-PL,[14px;align-
center]4530,[14px;align-center]15%0A(30%2C000),[14px;align-center]No,[14px;align-
center]15%20x%2015,6%206,[14px]8%20a%2017,[14px]50%20x%2029.25%20x%2046,[align-
center;14px]1%2C500,[14px]115%2F230%201%20fase|[14px;align-center]AutoFour%20%2F%201515-
PL%2C%20H,[14px;align-center]4531,[14px;align-center]15%0A(30%2C000),[14px;align-
center]S%C3%AD,[14px;align-
center]15%20x%2015,6%206,[14px]2%20a%2012,[14px]50%20x%2029.25%20x%2046,[align-
center;14px]1%2C775,[14px]230%201%20fase|[14px;align-center]AutoFour%20%2F%203012-PL,[14px;align-
center]3894,[14px;align-center]30%0A(60%2C000),[14px;align-center]No,[14px;align-
center]12%20x%2012,6%206,[14px]1%20a%2017,[14px]50%20x%2029.25%20x%2046,[align-
center;14px]995,[14px]15%2F230%201%20fase|[14px;align-center]AutoFour%20%2F%203012-
PL%2C%20H,[14px;align-center]3895,[14px;align-center]30%0A(60%2C000),[14px;align-
center]S%C3%AD,[14px;align-
center]12%20x%2012,6%206,[14px]0%20a%2012,[14px]50%20x%2029.25%20x%2046,[align-
center;14px]1%2C200,[14px]230%201%20fase|[14px;align-center]AutoFour%20%2F%203015-PL,[14px;align-
center]4532,[14px;align-center]30%0A(60%2C000),[14px;align-center]No,[14px;align-
center]15%20x%2015,6%206,[14px]8%20a%2017,[14px]50%20x%2029.25%20x%2046,[align-
center;14px]1%2C500,[14px]Fase%20115%2F2301|[14px;align-center]AutoFour%20%2F%203015-
PL%2C%20H,[14px;align-center]4533,[14px;align-center]30%0A(60%2C000),[14px;align-
center]S%C3%AD,[14px;align-
center]15%20x%2015,6%206,[14px]2%20a%2012,[14px]50%20x%2029.25%20x%2046,[align-
center;14px]1%2C775,[14px]230%201%20fase[/vc_table][vc_custom_heading text="Serie automática de 48
toneladas: el diseño incluye un soporte de suelo envolvente" font_container="tag:h3[text_align:left"
google_fonts="font_family:Abriil%20Fatface%3Aregular"[/vc_table][14px;align-center]Modelo,[14px;align-
center]Numero%20de%20catalogo,[14px;align-
center]Max.%20Fuerza%20de%20sujeci%C3%B3n%2C%20toneladas%20(lb),[14px;align-
center]Platos%20Calentados,[14px;align-
center]Tama%C3%B1o%20de%20platina%20(in),[14px]Golpe%20de%20carnero%20(en),[14px]Apertura%20de%20l
uz%20diurna%20(en),Tama%C3%B1o%20total%20W%20x%20D%20x%20H%20(adentro),[14px;align-
center]Peso%20(lb),[14px]Suministro%20de%20voltaje|[14px;align-center]AutoFour%20%2F%204815-PL,[14px;align-
center]5400,[14px;align-center]48%0A(96%2C000),[14px;align-center]No,[14px;align-
center]15%20x%2015,[14px]4%204,[14px]6%20a%2019,[14px]55%20x%2036%20x%2072,[14px;align-
center]3%2C074,[14px]115%2F230%201%20fase|[14px;align-center]AutoFour%20%2F%204815-
PL%2C%20H,[14px;align-center]5401,[14px;align-center]48%0A(96%2C000),[14px;align-
center]S%C3%AD,[14px;align-
center]15%20x%2015,[14px]4%204,[14px]0%20a%2015,[14px]55%20x%2036%20x%2072,[14px;align-
center]3%2C384,[14px]230%201%20fase|[14px;align-center]AutoFour%20%2F%204818-PL,[14px;align-
center]5402,[14px;align-center]48%0A(96%2C000),[14px;align-center]No,[14px;align-

center]18%20x%2018,[14px]4%204,[14px]6%20a%2019,[14px]55%20x%2036%20x%2072,[14px;align-center]3%20C074,[14px]115%20F230%201%20fase[[14px;align-center]AutoFour%20%20F%204818-PL%20C%20H,[14px;align-center]5403,[14px;align-center]48%0A(96%20C000),[14px;align-center]S%20C%20AD,[14px;align-center]18%20x%2018,[14px]4%204,[14px]0%20a%2015,[14px]55%20x%2036%20x%2072,[14px;align-center]3%20C444,[14px]230%201%20fase[/vc_table][vc_custom_heading text="Opciones Disponibles" font_container="tag:h3|text_align:left"][vc_table]Descripci%C3%B3n%20del%20Art%C3%ADculo,[14px]Cat%C3%A1logo%20%23|Soporte%20de%20piso%3A%2051%20%22LR%20x%2023.5%22%20FB%20x%2024%20%22H%20C%20Wt.%20385%20%23%20para%20todas%20las%20prensas%20est%C3%A1ndar%20de%20la%20serie%20Auto%20(excluyendo%20los%20modelos%20de%2048%20toneladas),[14px]223321D|Soporte%20de%20piso%3A%2051%20%22LR%20x%2023.5%22%20FB%20x%2024%20%22H%20C%20Wt.%20385%20%23%20con%20ruedas%20de%206%22%20para%20todas%20las%20prensas%20est%C3%A1ndar%20de%20la%20serie%20Auto%20(excluyendo%20los%20modelos%20de%2048%20toneladas),[14px]223319C|Opci%C3%B3n%20de%20enfriamiento%20autom%C3%A1tico%3B%20incluyendo%20colectores%20y%20mangueras,[14px]Lista%20separada%20al%20solicitar%20cotizaci%C3%B3n%20o%20hacer%20un%20pedido.|Calibraci%C3%B3n%20de%20temperatura%20por%20instrumentos%20trazables%20a%20NIST%20en%20prensas%20calentadas,[14px]1525.00003%20(vendido%20por%20controlador)|Certificado%20de%20Calibraci%C3%B3n%20de%20Fuerza%20usando%20equipo%20rastreadable%20a%20NIST,[14px]1525.00001|Kits%20adicionales%20disponibles,[14px]Consulte%20a%20la%20f%C3%A1brica%20para%20m%C3%A1s%20detalles[/vc_table][vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Prensas automáticas de banco](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO