

## PRENSAS DE PELLETS DE LABORATORIO DE SOBREMESA MODELOS 4555 Y 4565



[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]Estas prensas de pellets tienen una placa redonda de 4 "que tiene ranuras de centrado para una alineación correcta de la matriz. Al igual que la serie 4350, ambas vienen en dos opciones de modelos; con o sin el juego de matrices. Ambas modelos 4555 y 4565 vienen con un 31 mm (3902) el juego de troqueles y los modelos 4555.L y 4565.L no vienen con un troquel. Estos dos modelos tienen un marco de base extendido de alta resistencia con una cavidad de almacenamiento de troqueles. Construcción robusta para eliminar la deflexión. También, una apertura prolongada de luz diurna y carrera para procedimientos que requieren altas relaciones de compactación (imagen mostrada con medidor analógico, menos juego de troqueles).

### **Especificaciones de la prensa de pellets manual de sobremesa, modelos 4555.L y 4565.L:**

- \*Operado manualmente
- \*Fuerza de cierre 40-50 toneladas
- \*Apertura de luz diurna 0 " - 6"
- \*Carrera 6 "
- \*Unidad hidráulica completamente cerrada
- \*Dos (2) columnas totalmente roscadas
- \*Plato superior redondo de 3.5 "
- \*Área de trabajo de fondo redondo de 4 "(con recubrimiento de óxido negro para resistencia a la corrosión)
- \*Indicador de presión analógico montado en la parte delantera (0-80,000 lb y 0-100,000 lb) (también disponible \*medidor digital)
- \*Bomba montada en la parte delantera para una fácil aplicación de tonelaje completo

### **Características especiales, que incluyen:**

- \*Escudo de seguridad de policarbonato con pestillo
- \*Platina superior con círculos concéntricos para alinear el troquel
- \*Óxido negro recubierto para resistencia a la corrosión.
- \*Puerto de evacuación para la conexión a una fuente de vacío existente.
- \*Pintura: Carver gris bicolor

- \*Asa extraíble de la bomba
- \*Dimensiones: 32.5 "LR x 15" FB x 31.2 "H (sin embalaje)
- \*Peso: 400-420 libras (sin embalaje)

**Opciones Disponibles:**

- \*Certificado de calibración de fuerza utilizando equipo rastreable a NIST (parte # 1525.0001) [cada uno]
- \*Soporte de piso 19 "LR x 19" FB x 30 "H Wt 125 # (catálogo # 223219D)
- \*Soporte de piso 36 "LR x 26" FB x 30 "HW / 6" Ruedas Wt 260 # (catálogo # 223229C)
- \*Bomba y depósito (catálogo # 3789)
- \*Fluido hidráulico especial (aceite) Carver (parte # 2170)
- \*Bomba de vacío de 1/8 HP (catálogo # 3874)
- \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 6 mm (catálogo # 4417)
- \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 12 mm (catálogo # 4946)
- \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 13 mm (catálogo # 3619)
- \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 25 mm (catálogo # 4369)
- \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 31 mm (catálogo # 3902)
- \*Juego de troqueles de pellets evacuables de 40 mm (catálogo # 3876)
- \*Digital para 40 toneladas (catálogo # 6306.PN53 100 lb o 6306.PN52 10 lb)
- \*Indicador digital para las 50 toneladas (catálogo # 6306.PN63 100 lb o 6306.PN62 10 lb)
- \*Fácil lectura de la pantalla LCD de calibre redondo
- \*Montado en la parte posterior solo para prensas de pellets manuales
- \*Batería cargada
- \*Las lecturas se generan en incrementos de 100 o 10 libras en un indicador de 80,000 y 100,000 libras
- \*Aprox. precisión: +/- 1% de lectura entre 1,000 lbs. a 80,000 y 100,000 lbs. Fuerza

[/vc\_column\_text][/vc\_column][/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Prensas de pellets manuales](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO