

PROBADOR DE CONDUCTIVIDAD DE BOLSILLO II -MARCA BELLTRONIC



Modos de medición para cada modelo:

BellProCon-20 Probador: conductividad

BellProCon-30 Probador: conductividad y TDs

BellProCon-40 Probador: conductividad, TDS y salinidad

Características:




- * Indicador de batería, muestra la capacidad restante de la batería.
- * Auto-apagado ayuda al usuario a conservar eficazmente la vida de la batería.
- * Auto-función de retención, congela lectura estable para una fácil visualización y grabación.
- * Función de prueba para asegurar protección en ambientes hostiles.
- * Modulo electrodo reemplazable, reduce costos de mantenimiento y reemplazo.
- * Ajustable TDS factor de conversión para satisfacer diferentes necesidades de medición.
- * 1 a 3 puntos de calibración de botón con calibración automática solución reconocimiento.
- * Compensación automática de temperatura proporciona lectura precisa en todo el rango.
- * Restablecer función automáticamente reanuda todos los parámetros de fábrica opciones.
- * Menú del sistema permite configurar el 6 parámetros, incluyendo el número de puntos de calibración, Unidad de temperatura, función de mantenimiento, auto-apagado, etc

Modelo	BellProCon-20	BellProCon-30	BellProCon-40
Conductividad rango y precisión	0.00 ~ 20.00 ms/cm, $\pm 1\%$ escalas		
TDS rango y precisión	-	0 ~ 10ppt (Max.20ppt, dependiendo del ajuste de los factores), $\pm 1\%$ de escala completa	

Factor TDs	-	0.1-1.0 (por defecto 0.5)
Salinidad rango y precisión	-	0 ~ 10ppt, ± 1% de escala completa
Rango de temperatura y precisión	0.0 ~ 60.0 8451, 32 ~ 140F, ± 1 8451	
Puntos de calibración	Hasta 3 puntos, automático o manual	
Soluciones de calibración	84uS/cm, 1413uS/cm, 12.88 ms/cm o definido por el usuario	
Compensación de temperatura	0 ~ 60 °C, 32 ~ 140 °F	
Coefficiente de temperatura	2%/°C	
Temperatura normalización	25 °C	
Tipo de sensor	Platino	
Conector	6-PIN	
Requisitos de alimentación	2 x 1.5 V pilas "AAA"	
Duración de la batería	Aproximadamente 200 horas	
Dimensión	185 (l) x \$ Number (diámetro) mm	
Peso	100g	

SKU: N / A | **Categorías:** [Conductivimetro - medidor de conductividad](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellProCon-20 BellProCon-20	Probador: conductividad	Any SKU / Modelo
	BellProCon-30 BellProCon-30	Probador: conductividad y TDs	Any SKU / Modelo
	BellProCon-40 BellProCon-40	Probador: conductividad, TDS y salinidad	Any SKU / Modelo

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO