



PROBADOR DE CONDUCTIVIDAD INDUSTRIAL EN LÍNEA BELL-PROCONIND-LIN



SKU: B-01-62-0100-0038 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





Constante de celda de electrodo de acero inoxidable $K = 10$

Resolución

1us/cm

Alcance

10 ~ 20000us / cm

Adecuado para ocasiones resistentes a la corrosión de aguas residuales

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO