

## PROBADOR DE DUREZA DE RASCADO -H-3420



**SKU:** H-3420 | **Categorías:** [Agregados](#), [Clasificación](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [ASTM C851](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Determina la cantidad de partículas blandas en agregados gruesos en base a la dureza al rayado. El aparato consiste en varillas de latón de 0,0125 "(1,6 mm) de diámetro con punta redondeada insertada en el émbolo. El peso total de la punta de latón y el émbolo es de  $2 \pm 0,1$  lbs ( $8,9 \pm 0,4$  N.) El émbolo se monta en el soporte, permitiendo que el émbolo baje y subir libremente. Amueblado con (1) varilla de latón de repuesto.

El medidor de dureza de rascado admite las siguientes normas: [ASTM C851](#)

- [Accesorios](#)
- [Normas](#)



H-3421

varilla de latón para probador de dureza de rascado

[ASTM C851](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO