

## PROBADOR DE DUREZA VICKERS DE TORRETA MANUAL BELL-PRODUVIC-TS5TH



se utiliza para determinar la dureza de los materiales, y La prueba de dureza es un medio para juzgar la calidad de los materiales materiales o partes de productos. La llamada dureza es la capacidad de un material para resistir la indentación de otro cuerpo sin que se produzcan deformaciones residuales en determinadas condiciones. Cuanto mayor sea la resistencia, mayor será la dureza, y viceversa, cuanto menor sea la dureza.

**SKU:** B-01-25-1604-0113 | **Categorías:** [Máquina de ensayo universal electrónica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Bell-ProDuVic-T5		Bell-ProDuVic-TS5		Bell-ProDuVic-TS5T	Bell-ProDuVic-TS5TH							
	/10	/30	/10	/30	/10T	/10TH							
	/50	/50	/50T	/50TH									
Codigo SKU	B-01-25-1604-0101	B-01-25-1604-0102	B-01-25-1604-0103	B-01-25-1604-0104	B-01-25-1604-0105	B-01-25-1604-0106	B-01-25-1604-0107	B-01-25-1604-0108	B-01-25-1604-0109	B-01-25-1604-0110	B-01-25-1604-0111	B-01-25-1604-0112	B-01-25-1604-0113
Modelo de pantalla	Pequeña pantalla LCD digital		Gran pantalla LCD digital		Pantalla táctil		Gran pantalla táctil						
Tipo de torreta	Manual		Manual		Manual		Manual						
Fuerza de prueba	-5 0.3Kgf(2.91N), 0.5Kgf(4.9N), 1Kgf(9.8N), 2Kgf(19.6N), 3Kgf(29.4N), 5Kgf(49.0N)	-10 0.3Kgf(2.91N), 0.5Kgf(4.9N), 1Kgf(9.8N), 3Kgf(29.4N), 5Kgf(49.0N) 10Kgf(98.0N)	-30 1.0 Kgf(9.8N) 2.0Kgf(19.6N) 3.0Kgf(29.4N) 5.0Kgf(49.0N) 10.0Kgf(98.0N) 20.0Kgf(196N) 30.0Kgf(294N)	-50 1.0Kgf(9.8N) 2.0Kgf(19.6N) 2.5Kgf(24.5N) 5.0Kgf(49.0N) 10Kgf(98.0N) 20Kgf(196N) 30Kgf(294N) 50Kgf(490N)									
Modo de carga y descarga	Carga, duración y descarga automáticas		Carga, duración y descarga automáticas		Carga, duración y descarga automáticas		Carga, duración y descarga automáticas						
Escala de conversión	Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell		Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell		Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell		Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell						
Unidad de medición mínima	5µm		0.125µm		0.125µm		0.125µm						
Múltiple total de zoom	Observar 100X		Observar 100X		Observar 100X		Observar 100X						
Aumento del microscopio	Medición de 200 x		Medición de 200 x		Medición de 200 x		Medición de 200 x						
Tiempo de permanencia	Ajustable de 1 a 60 segundos		Ajustable de 1 a 60 segundos		Ajustable de 1 a 60 segundos		Ajustable de 1 a 60 segundos						
Máx. Altura de la muestra	175mm		175mm		175mm		175mm						
Distancia del penetrador al	135mm		135mm		135mm		135mm						
Profundidad de la línea central	135mm		135mm		135mm		135mm						
RS232, impresión integrada, datos	NO		SI		SI		SI						

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO