

## PROBADOR DE IMPACTO MARSHALL 100/150



- Máquina universal 100/150 para la preparación de probetas Marshall de  $\varnothing$  100 y 150 mm. Marco con yunque de acero, puerta de protección y juego de llaves rápidas para moldes. La unidad de elevación motorizada con cadena proporciona la altura de caída requerida. El contador de preajustes detiene el motor después de alcanzar el número de gotas preseleccionado. Al abrir la llave para moldes, el apisonador se levanta automáticamente, lo que permite quitar o girar fácilmente el conjunto de moldes. Se suministra con apisonador intercambiable para muestras de 100 mm - apisonador para 150 mm, ver 20-1520. Los moldes 20-1540 .. (150 mm) y 20-1555 .. (100 mm) no están incluidos.

**SKU:** 20-1505 | **Categorías:** [Probadores Marshall](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones

Datos eléctricos	1/N/PE, 230 V, 50/60 Hz, 0.4 kW
Dimensiones aproximadas	----
Peso aproximado	349 kg
Estándares	EN 12697/30 A

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO