

## PROBADOR DE LA FATIGA DEL MARCO DEL HIERRO DEL SOFÁ - MARCA BELLTRONIC



### Descripción:

El acero inoxidable con un grupo de juntas se instala y se fija en el marco de hierro, el marco inoxidable tiene un dispositivo neumático, simula diferentes acciones.

### Función:

- Actuador de rotación funcionando, gire el mecanismo de la pata.
- Empuje del cilindro, presione el respaldo mientras se levanta la pierna
- Vuelta del cilindro, tire del respaldo hacia atrás a la posición inicial.
- La acción del cilindro de la pierna simula el movimiento de la pierna para hacer que la pierna regrese a la posición inicial.
- Repita para probar la durabilidad del marco de hierro.

### Especificaciones:

Masa de carga

- En el extranjero 113.5kg (250lb)
- Asiento 67% ~ 70% (76.5kg)
- Respaldo 20% ~ 25% (25kg), 10% ~ 12% (12kg)
- Nacional 70kg (154lb)
- Asiento 67% ~ 70% (47kg)
- Respaldo 20% ~ 25% (15.5kg)
- Pierna 10% ~ 12% (7.5kg)

**SKU:** BELLH-PROFAT-A155 | **Categorías:** [Equipo de prueba de muebles](#) |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO