

## PROBADOR DE MEMBRANA, 4.0 " (100MM) -HM-4185.40



**SKU:** HM-4185.40 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Preparación de muestra triaxial](#), [Probador de membrana](#), [Triaxial](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Probadores de membrana para pruebas triaxiales

La prueba es fácil de usar para la detección visual rápida de posibles defectos en las membranas.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO