

PROBADOR DE RESISTENCIA A LA FATIGA DEL VÁSTAGO DE ACERO DEL ZAPATO - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Se utiliza para determinar los caracteres resistentes a la fatiga para el vástago de acero en la zapatilla, fijar dos extremos del vástago de acero y ejercer la carga especificada en la empuñadura superior para que el vástago se doble alternativamente a 4 ciclos por minuto después de alcanzar la verificación de los números de prueba especificando su grado de daño.

Estándar:

GB / T 3903.35

Especificaciones:



SKU: BELLH-PRORES-FV05 | **Categorías:** [Equipo de prueba de zapatos](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO