


PROBADOR DE RESISTENCIA A LA TRACCIÓN HIDRÁULICA - MARCA BELLTRONIC



Probador de resistencia a la tracción hidráulica - Marca Belltronic

Se utiliza principalmente para ejecutar la prueba de tensión, compresión, flexión, corte, etc. para materiales metálicos. Se adjuntan accesorios y dispositivos simples, que se pueden utilizar para lograr muchos tipos de prestaciones mecánicas.

El cilindro de aceite está en la parte inferior del bastidor de carga, el espacio de tensión está en la parte superior del bastidor de carga, el espacio de compresión y flexión se encuentra entre la cruceta inferior y la mesa de trabajo. La cruceta inferior es impulsada por el motor a través de un desacelerador, un dispositivo de transmisión de cadena y un par de tornillos, por lo tanto, realice el ajuste del espacio de prueba.

La máquina adopta un transductor de presión de aceite para medir la carga, use la carga de la pantalla de control de computadora

Especificaciones principales



SKU: BELLH-PROREST-H01 | **Categorías:** [Equipo de prueba extensible](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO