

PROBADOR DEL FUNCIONAMIENTO DEL CORTE DE LOS CUBIERTOS - MARCA BELLTRONIC



Descripción:

Se monta en una posición con el borde vertical y un paquete sintético especialmente desarrollado (no incluido). El dispositivo de sujeción con la hoja se mueve hacia atrás y hacia adelante, la hoja se corta en el papel, la profundidad del corte es la medida de la nitidez.

Especificaciones:

- La mesa recíproca con accesorio para sujetar la cuchilla, el movimiento es impulsado por un tornillo de bola y un servomotor.
- Trazo de prueba: 20 a 60 mm (ajustable)
- La carga entre el medio de prueba y la hoja de prueba es 50n
- Velocidad de corte: 50 mm / segundo Más del 90% de la carrera especificada
- Ancho Máximo de la Hoja 110mm (Incluya 50mm de Corte)
- Controlador programable Plc, interfaz de pantalla táctil lcd Mostrar gráfico de prueba
- Potencia: 1 fase, ac 220v, 50 ~ 60 hz
- Estándares de diseño: en Iso 8442-5.

SKU: BELLH-PROFUN-CC59 | **Categorías:** [Equipo de prueba de utensilios de cocina](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO