

PROBADOR DIGITAL DE ESPESOR DE PELÍCULA DE PLÁSTICO



SKU: N / A | **Categorías:** [Analizador de propiedades físicas de embalaje](#), [GBPI Instrumentos de prueba](#), [Probador de espesor](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles

El medidor digital de grosor se utiliza para realizar mediciones de espesor o mediciones comparativas de películas plásticas, láminas delgadas, papel, etc.

Normas

GB/T 6672、ISO 4593、ASTM F 2251

Características

- Pantalla LCD de datos de prueba.
- Puede cambiar la batería; fácil de usar.

Rango de prueba	0.001~12.5mm
Lectura mínima	0.001mm
Prueba de precisión	1 μ m
Medir la fuerza	0.5~1N
Medir el tamaño del palo	Φ 5mm (can customize)
Medir la aspereza del palo	Ra<0.2 μ m
Temperatura de trabajo	0~40°C
Tamaño del instrumento	280mm x 200mm x 320mm
Peso	6kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO