

PROBADOR DIGITAL SUPERFICIAL DE DUREZA ROCKWELL NOVOTEST TB-SR-C



SKU: TB-SR-C | **Categorías:** [Probadores de Dureza de Bancos](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Probador Digital Superficial de Dureza Rockwell NOVOTEST TB-SR-C**[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Descripción del Producto:**

Probador digital de dureza Rockwell NOVOTEST TB-SR-C es un dispositivo avanzado entre los otros modelos de equipos de prueba de dureza Rockwell superficial.

Con una gran pantalla digital LCD, una conveniente estructura de menú para mostrar y manipular los resultados de las mediciones, y su rendimiento confiable y estable, es un dispositivo excepcional en su clase.

La alta comodidad se proporciona con elementos de control digital, que permiten elegir e intercambiar escalas de dureza Rockwell superficiales, realizar pruebas, guardar e imprimir los resultados, y procesarlos con un software de procesamiento de datos opcional.

Ventajas

- El probador de dureza Rockwell de banco tiene la configuración de hiper-terminal RS-232 con buena confiabilidad, excelente operación y fácil observación.

Especificaciones

Fuerza de prueba inicial	3kgf (29.42N)
Resolución de la dureza	0.5HR
Tiempo de permanencia	2-60s
Salida de datos	Impresora interior, puerto de datos RS232
Intercambiar escalas	Rockwell, Rockwell superficial
Prueba de fuerza	<ul style="list-style-type: none"> • 15kgf(147.1N) • 30kgf(294.2N) • 45kgf(441.3N)
Escala Rockwell	<ul style="list-style-type: none"> • HR15N • HR30N • HR45N • HR15T • HR30T • HR45T
Rango de prueba	<ul style="list-style-type: none"> • HR15N:70-94 • HR30N:42-86 • HR45N:20-77 • HR15T:67-93 • HR30T:29-82 • HR45T:10-72
Modo de visualización	Pantalla digital LCD
Fuente de alimentación	AC220V, 50/60Hz
Estándar llevado	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 6508-2 • ASTM E18
Altura máxima de muestras	200 mm (se puede producir hasta 400 mm)
Profundidad máxima de muestras	135 mm
Dimensiones (cm)	61*40*80 (L*W*H)
Peso del paquete	70KG

Opciones Disponibles

- Indentadores.
- Bloques de prueba de dureza estándar.
- Otros tipos de escamas Rockwell.

Paquete estándar

- Indentador de diamante Rockwell.
- Bloque Rockwell superficial estándar de 4 piezas:
88-92 HR15N
74-82 HR30N

42-55 HR30N

70-82 HR30T

- Peso (A, B, C) (1 pieza de cada uno).
- Indentador de bola - Dia.1 / 16 ''.
- Plataforma de prueba grande, mediana y en forma de V (1 pieza de cada una).
- Cubierta a prueba de polvo.
- Manual del usuario.
- Certificado de calidad.
- Manual de impresora.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO