

## PROBADOR IGU



### Probador IGU

El probador IGU se utiliza para realizar pruebas de aceptación de IGU-16 (tanto la electrónica como el geófono). Puede probar 16 unidades a la vez. La aplicación Tester se ejecuta en un ordenador conectado y proporciona una amplia gama de pruebas seleccionables por el usuario, cuyos resultados se guardan en una base de datos.

**SKU:** SSS-IGUTester | **Categorías:** [Análisis modal de Estructura y análisis sísmico.](#), [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Tamaño (LxWxD):** 24,6×19,7×11,7 pulgadas/625×500×297 mm

**Peso:** 83,7 lb / 38 kg

**Voltaje de entrada:** 100-240 V CA (50/60 Hz)

**Potencia nominal:** 154

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO