

PROCEQ SRT 5800 PROBADOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO PORTÁTIL



- El equipo de prueba de resistencia al deslizamiento portátil Proceq SRT 5800 determina la resistencia al resbalamiento y la fricción (valor de prueba de péndulo, PTV por sus siglas en inglés) de marcas de carreteras y todo tipo de materiales para suelos.
- Proceq también ofrece el equipo de prueba de resistencia al deslizamiento portátil Proceq SRT 5800 Pro, un péndulo inteligente que proporciona la tecnología de última generación para la resistencia al resbalamiento y está basado en el fiable diseño mecánico del Proceq SRT 5800 Basic.

SKU: N / A | **Categorías:** [Proceq](#) | **Etiquetas:** [Proceq](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Péndulo inteligente: el primer equipo de prueba de resistencia al deslizamiento

- El equipo de prueba inteligente de resistencia al deslizamiento portátil Pro se basa en el diseño mecánico del equipo de prueba inteligente de resistencia al derrape portátil Basic e incorpora una pantalla OLED digital así como compatibilidad del software para simplificar y acelerar el proceso de captación de datos.

Características principales

- El valor de prueba de péndulo (PTV) aparece automáticamente en la pantalla OLED digital, eliminando así la posibilidad de errores de paralelaje.
- La pantalla digital proporciona avisos útiles para simplificar y acelerar el procedimiento de prueba.
- El instrumento cumple todas las normas internacionales relevantes.
- Certificación BSI disponible.

Software

- Generación instantánea de informes de ensayo detallados.
- Descarga rápida de informes como archivos PDF o CSV.
- Diseño intuitivo, fácil de usar.
- Almacenamiento de todos los datos históricos para su revisión en el futuro.
- Posibilidad de personalizar el software y los informes para incluir el nombre, los colores y el logotipo de la organización.



Descripción general

Ventajas	Operación fácil Uso a nivel mundial Resultados de medición fiables
----------	--



Aplicaciones

- Para compañías de construcción de carreteras, autoridades de carreteras, laboratorios de carreteras, fabricantes de materiales para marcas de carreteras, contratistas y peritos
- Para la determinación del valor de prueba de péndulo en el laboratorio y en el campo



Características

Pantalla	Opción digital disponible en las versiones Pro
Peso	28 kg (61.7 lbs)



Normas

- BS EN 13036-4:2011
- BS 7976-1:2002+A1:2013
- BS EN 1097-8:2009
- BS 812-114:1989
- ASTM E303
- AS/NZS 4586-2013
- AS/NZS 4663-2013



Accesorios

- Aditamento para baño y ducha (41090900)
- Deslizador de goma grande TRL (41090901)
- Deslizador de goma grande 4S (41090902)
- Deslizador de goma CEN grande (41090903)
- Deslizadores de goma TRL(55) pequeños (41090904)
- Deslizadores de goma 4S(96) pequeños (41090905)
- Deslizadores de goma CEN pequeños (41090906)
- Película de lapeado rosa (41090907)
- Película de lapeado verde (41090908)
- Vidrio flotado para acondicionamiento y verificación (41090909)
- Baldosa Pavigrés para acondicionamiento y verificación de deslizadores de goma TRL(55) (41090910)
- Baldosa Pavigrés para acondicionamiento y verificación de deslizadores de goma 4S(96) (41090911)
- Soporte de muestras de aluminio (41090912)
- Placa base para ensayos de valor de piedra pulida (41090913)
- Papel de acondicionamiento P400 (41090914)
- Escala desmontable con 6 deslizadores de goma TRL(55) pequeños (41090915)
- Escala desmontable con 6 deslizadores de goma 4S(96) pequeños (41090916)
- Escala desmontable con 6 deslizadores de goma CEN pequeños (41090917)
- Patas extensibles (juego de 3) para SRT 5800 (41090918)
- Kit de herramientas (41090919)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO