

PROCEQ ZUA 2000 APLICADOR UNIVERSAL DE PELÍCULA



Un aplicador manual de uso universal

- El Proceq ZUA 2000 es un aplicador de uso universal con altura ajustable del espacio de 0 μm a 3.000 μm , para la preparación de películas uniformes o capas cuneiformes de una diferencia de hasta 3.000 μm en sustratos planos. Use el Proceq ZUA 2000 en sustratos sólidos tales como placas de vacío, placas de vidrio, paneles de prueba o gráficos de prueba.

SKU: N / A | **Categorías:** [Aplicadores De Películas Manuales](#), [Proceq](#) | **Etiquetas:** [Proceq](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Modelos

- Proceq ZUA 2000.60 Aplicador universal de anchura de película de 60 mm (2,36")
- Proceq ZUA 2000.80 Aplicador universal de anchura de película de 80 mm (3,15")
- Proceq ZUA 2000.100 Aplicador universal de anchura de película de 100 mm (3,94")
- Proceq ZUA 2000.150 Aplicador universal de anchura de película de 150 mm (5,90")
- Proceq ZUA 2000.200 Aplicador universal de anchura de película de 200 mm (7,90")
- Proceq ZUA 2000.220 Aplicador universal de anchura de película de 220mm (8,70")
- Proceq ZUA 2000.S Aplicador universal de otra anchura de película de 50 mm a 500 mm (de 1,97" a 19,69")



Descripción general

Sus ventajas	Manejo fácil Resultados fiables Fácil de desarmar y volver a ensamblar para la limpieza
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------



Aplicaciones

- Aplicador de uso universal en las industrias de pinturas, barnices, adhesivos y química
- Evaluación de calidad



Características

Modos de medición	Alturas del espacio ajustables de 0 μm a 3.000 μm (0 mil - 118,11 mil), Graduación/resolución: 5 μm (0.20 mil)
Medición de geometrías	Anchura de película dependiendo de la versión: 60 mm (2,36") 80 mm (3,15") 100 mm (3,94") 150 mm (5,90") 200 mm (7,90") 220 mm (8,70") o, sobre demanda, de 50 mm a 500 mm (de 1,97" a 19,69")
Exactitud de medición	$\pm 10 \mu\text{m}$ (0,39 mil)
Peso	De 229 g a 479 g (de 0,50 lbs a 1,06 lbs), dependiendo de la versión



Normas

- ASTM D823
- ASTM D1640 (dependiendo del accesorio)
- ISO 11998 (dependiendo del accesorio)



Accesorios

- Proceq ZAA 2600.A / Proceq ZAA2600.HA Aplicador de película automático
- Proceq ZAA 2300 Aplicador de película automático
- Placa (Proceq) de vacío de precisión con una serie de orificios de perforación de 1 mm (0.04 ") (43010923)
- Placa (Proceq) de vacío de precisión con una serie de orificios de 0,5 mm (0,02 ") de perforación (43010966)
- Bomba de vacío Proceq 230 V con manguera (43010906)
- Bomba de vacío Proceq 115 V con manguera (43010924)
- Zehntner ZGM 1120 Brillómetro
- Zehntner ZGM 1130 Brillómetro

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO