

## PROCEQ ZWW 2100 - 2104 RUEDA DE MEDICIÓN DEL ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA



- Las ruedas de película húmeda Proceq ZWW 2100 - 2104 son instrumentos de precisión para la determinación rápida del espesor de película de revestimientos húmedos. Las ruedas de película húmeda consisten de tres discos y el conjunto de agarre para los dedos. Los discos exteriores están perfilados para facilitar la rotación mientras que el disco central tiene un diámetro más pequeño, proporcionando así una ranura de profundidad creciente.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Proceq](#) | **Etiquetas:** [Proceq](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### Modelos

- Proceq ZWW 2100 Rueda de película húmeda 0 - 25  $\mu\text{m}$  [0 - 0.98 mil]
- Proceq ZWW 2101 Rueda de película húmeda 0 - 50  $\mu\text{m}$  [0 - 1.97 mil]
- Proceq ZWW 2102 Rueda de película húmeda 0 - 125  $\mu\text{m}$  [0 - 4.92 mil]
- Proceq ZWW 2103 Rueda de película húmeda 0 - 250  $\mu\text{m}$  [0 - 9.84 mil]
- Proceq ZWW 2104 Rueda de película húmeda 0 - 500  $\mu\text{m}$  [0 - 19.69 mil]



### Descripción general

Ventajas	Fácil de usar Robusta y extremadamente durable Limpieza rápida
----------	--



### Aplicaciones

- Para la industria de pinturas, de barnices y del plástico
- Para cualquier tipo de revestimientos líquidos aplicados en una superficie lisa
- Para el uso en el campo y en laboratorios, así como en la línea de producción



### Características

Rango de medición	ZWW 2100: 0 $\mu\text{m}$ - 25 $\mu\text{m}$ [0 mil - 0.98 mil] 1 $\mu\text{m}$ (0.04 mil) de resolución ZWW 2101: 0 $\mu\text{m}$ - 50 $\mu\text{m}$ [0 mil - 1.97 mil] 2 $\mu\text{m}$ (0.08 mil) de resolución ZWW 2102: 0 $\mu\text{m}$ - 125 $\mu\text{m}$ [0 mil - 4.92 mil] 5 $\mu\text{m}$ (0.20 mil) de resolución ZWW 2103: 0 $\mu\text{m}$ - 250 $\mu\text{m}$ [0 mil - 9.84 mil] 10 $\mu\text{m}$ (0.39 mil) de resolución ZWW 2104: 0 $\mu\text{m}$ - 500 $\mu\text{m}$ [0 mil - 19.69 mil] 20 $\mu\text{m}$ (0.79 mil) de resolución
Peso	165 g [0.36 lbs]



### Normas

- ASTM D1212
- ISO 2808



### Accesorios

- Calibración y certificación de una rueda de película húmeda
- Proceq ZUA 2000 Aplicador universal
- Proceq ZAF 2010 Marco aplicador de 4 lados
- Varilla de perfil
- Proceq ZAA 2600.A / Proceq ZAA 2600.HA Aplicador de película automático
- Proceq ZAA 2300 Aplicador automático

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO