

PROCEQ ZWW 2100 - 2104 RUEDA DE MEDICIÓN DEL ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA



- Las ruedas de película húmeda Proceq ZWW 2100 - 2104 son instrumentos de precisión para la determinación rápida del espesor de película de revestimientos húmedos. Las ruedas de película húmeda consisten de tres discos y el conjunto de agarre para los dedos. Los discos exteriores están perfilados para facilitar la rotación mientras que el disco central tiene un diámetro más pequeño, proporcionando así una ranura de profundidad creciente.

SKU: N / A | **Categorías:** [Proceq](#) | **Etiquetas:** [Proceq](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Modelos

- Proceq ZWW 2100 Rueda de película húmeda 0 - 25 μm [0 - 0.98 mil]
- Proceq ZWW 2101 Rueda de película húmeda 0 - 50 μm [0 - 1.97 mil]
- Proceq ZWW 2102 Rueda de película húmeda 0 - 125 μm [0 - 4.92 mil]
- Proceq ZWW 2103 Rueda de película húmeda 0 - 250 μm [0 - 9.84 mil]
- Proceq ZWW 2104 Rueda de película húmeda 0 - 500 μm [0 - 19.69 mil]



Descripción general

Ventajas	Fácil de usar Robusta y extremadamente durable Limpieza rápida
----------	----------------------------------------------------------------------



Aplicaciones

- Para la industria de pinturas, de barnices y del plástico
- Para cualquier tipo de revestimientos líquidos aplicados en una superficie lisa
- Para el uso en el campo y en laboratorios, así como en la línea de producción



Características

Rango de medición	ZWW 2100: 0 μm - 25 μm [0 mil - 0.98 mil] 1 μm (0.04 mil) de resolución ZWW 2101: 0 μm - 50 μm [0 mil - 1.97 mil] 2 μm (0.08 mil) de resolución ZWW 2102: 0 μm - 125 μm [0 mil - 4.92 mil] 5 μm (0.20 mil) de resolución ZWW 2103: 0 μm - 250 μm [0 mil - 9.84 mil] 10 μm (0.39 mil) de resolución ZWW 2104: 0 μm - 500 μm [0 mil - 19.69 mil] 20 μm (0.79 mil) de resolución
Peso	165 g [0.36 lbs]



Normas

- ASTM D1212
- ISO 2808



Accesorios

- Calibración y certificación de una rueda de película húmeda
- Proceq ZUA 2000 Aplicador universal
- Proceq ZAF 2010 Marco aplicador de 4 lados
- Varilla de perfil
- Proceq ZAA 2600.A / Proceq ZAA 2600.HA Aplicador de película automático
- Proceq ZAA 2300 Aplicador automático

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO