

## PST PRESOSTATO



Un manostato es un manómetro que tiene un interruptor dentro de su carcasa. A una presión seleccionada, el interruptor activa un contacto eléctrico y detiene la máquina en la que está cableado.

El PST de Kimo se usa para controlar la presión.

Rangos de medición: PST 11: -100 a +100 Pa con EV, PST 12: -1,000 a +1,000 Pa, PST 13: -10,000 a +10,000 Pa, PST 14: -500 a +500 mbar, y PST 15: - 2,000 a +2,000 mbar

Pantalla LCD de 10 dígitos

Un relé RCR 3A / 230 Vca

LED rojo en frente

Configuración del interruptor de software o DIP

Montaje rápido y fácil con el sistema de 1/4 vuelta con placa de montaje en pared



**SKU:** BELLPST | **Categorías:** [Presión diferencial](#), [Sensores](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO