

## PULIDORA DE MANO CP305



Capacidad de la almohadilla de 5" (3 en total)

### **Características y beneficios:**

- Utiliza tres discos de pulido de diamante de 5 "y / o discos de esmerilado de diamante
- Sistema planetario de engranajes.
- Accionado por un motor de velocidad variable FEIN ® de servicio pesado
- Alimentación de refrigerante central
- Rodamientos de precisión.
- Mangos y cuerpo de trabajo pesado.
- Puerto de vacío incorporado
- Plataforma de 12 "robusta, operada a mano que muele, afila y pule superficies de concreto
- Funciona en húmedo o en seco (con capucha para polvo opcional)
- La plataforma de 12 "gira a una velocidad menor que la velocidad de rotación más alta (> 2000 rpm) de los platos 5 "
- El RPM proporciona la velocidad óptima para el pulido de diamante, produciendo un acabado perfecto 5 veces más rápido que un pulidor de cabeza única

### **Especificaciones:**

Fuente de alimentación: 115V / 60Hz

Potencia del motor: 2 HP

Amp Draw: 11 amp, utiliza un interruptor de 20 amperios

RPM: 2,500

Incluye: Falda de lodos, Alimentación refrigerante.

**Parte # 5801328, Cat # 32947**

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Preparación del núcleo](#) |

COTECNO

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO