

## PUNTA CONDUCTORA DE 1000 UL (TECAN) B-PUNCON1000UL-26



La punta conductora biológica de está hecha de material de polipropileno (PP) conductor de grado médico, y la punta es conductora. Después de que la punta conductora se adapte a una estación de trabajo de pipeteo automatizado específica, se puede detectar el nivel de líquido, lo que hace que la adición automática de muestras sea más inteligente y precisa.

**SKU:** BP-01-60-0100-0221 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Equipos compatibles

Tecan Freedom EVO; estación de trabajo Cavro

### Características del producto de la punta conductora

Materias primas fiables: se utilizan materiales de polipropileno conductor de grado médico importados para cumplir con la CLASE VI de la USP, la ISO10993, la Farmacopea Europea, la Farmacopea de los Estados Unidos y la información de codificación de la DMF.

Calidad controlable: capacidades independientes de diseño de moldes y tecnología madura de moldeo por inyección, mantenimiento regular de los moldes, Asegurar la estabilidad de la calidad entre los lotes de productos.

Garantía de rendimiento: La estación de trabajo de manipulación de líquidos Tecan Freedom EVO se utiliza para verificar la estanqueidad, la precisión y la exactitud de la punta conductora, y controlar el rendimiento del producto.

Seguro y sin residuos: Todo el proceso está estandarizado en un taller libre de polvo de clase 100.000, sin pirógenos, sin DNasa/RNasa, y con esterilización secundaria por haz de electrones, segura y rápida, y sin residuos químicos.

Embalaje resistente: se utiliza una caja de embalaje exterior de blíster de alta calidad y un material de cubierta Tyvek de alta calidad para uso médico, que son resistentes a los impactos y a las caídas, impermeables y transpirables, y garantizan la integridad del producto desde múltiples niveles.

### Especificaciones

Especificación	Codigo del producto	Codigo Sku	Especificación	Nombre del Producto
Punta conductora de 200 ul ( Tecan )	B-PunCon200ul-21	BP-01-60-0100-0200	1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja	Punta Tecan200ul, conductora, embolsada
	B-PunCon200ul-24	BP-01-60-0100-0201	1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja	Punta Tecan200ul, conductora, de baja adsorción, embolsada
	B-PunCon200ul-27	BP-01-60-0100-0202	1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja	Punta Tecan200ul , conductora, elemento filtrante, embolsado
	B-PunCon200ul-30	BP-01-60-0100-0203	1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja	Punta Tecan200ul , conductora, elemento filtrante, baja adsorción, embolsado
	B-PunCon200ul-36	BP-01-60-0100-0204	96 piezas / caja, 24 cajas / cartón	Punta Tecan200ul , conductora, estéril, blíster
	B-PunCon200ul-38	BP-01-60-0100-0205	96 piezas / caja, 24 cajas / cartón	Punta Tecan200ul , conductora, baja adsorción, esterilización, caja de blister
	B-PunCon200ul-39	BP-01-60-0100-0206	96 piezas / caja, 24 cajas / cartón	Punta Tecan200ul , conductora, elemento filtrante, estéril, blíster
	B-PunCon200ul-40	BP-01-60-0100-0207	96 piezas / caja, 24 cajas / cartón	Punta Tecan200ul , conductora, elemento filtrante, baja adsorción, esterilización, blíster

<b>Especificación</b>	<b>Codigo del producto</b>	<b>Codigo Sku</b>	<b>Especificación</b>	<b>Nombre del Producto</b>
	B-PunCon200ul-23	BP-01-60-0100-0208	96 piezas / caja, 50 cajas / cartón	Punta Tecan200ul , conductora, estéril, en caja
	B-PunCon200ul-26	BP-01-60-0100-0209	96 piezas / caja, 50 cajas / cartón	Punta Tecan200ul , conductora, de baja adsorción, estéril, en caja
	B-PunCon200ul-28	BP-01-60-0100-0210	96 piezas / caja, 50 cajas / cartón	Punta Tecan200ul , conductora, elemento filtrante, estéril, en caja
	B-PunCon200ul-29	BP-01-60-0100-0211	96 piezas / caja, 50 cajas / cartón	Punta Tecan200ul , conductora, elemento filtrante, baja adsorción, esterilización, en caja

<b>Especificacion</b>	<b>Codigo del producto</b>	<b>Codigo Sku</b>	<b>Especificacion</b>	<b>Nombre del Producto</b>
Punta conductora de 1000ul ( Tecan )	B-PunCon1000ul-21	BP-01-60-0100-0212	1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja	Punta Tecan1000ul, conductora, embolsada
	B-PunCon1000ul-24	BP-01-60-0100-0213	1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja	Punta Tecan1000ul, conductora, de baja adsorción, en bolsas
	B-PunCon1000ul-27	BP-01-60-0100-0214	1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja	Punta tecan1000ul, conductora, elemento filtrante, bolsa
	B-PunCon1000ul-30	BP-01-60-0100-0215	1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja	Punta Tecan1000ul, conductora, elemento filtrante, baja adsorción, embolsado
	B-PunCon1000ul-36	BP-01-60-0100-0216	96 piezas / caja, 24 cajas / cartón	Punta Tecan1000ul, conductora, estéril, blíster
	B-PunCon1000ul-38	BP-01-60-0100-0217	96 piezas / caja, 24 cajas / cartón	Punta tecan1000ul, conductora, de baja adsorción, esterilización, blíster
	B-PunCon1000ul-39	BP-01-60-0100-0218	96 piezas / caja, 24 cajas / cartón	Punta tecan1000ul, conductora, elemento filtrante, estéril, blíster
	B-PunCon1000ul-40	BP-01-60-0100-0219	96 piezas / caja, 24 cajas / cartón	Punta tecan1000ul, conductora, elemento filtrante, baja adsorción, esterilización, blíster
	B-PunCon1000ul-23	BP-01-60-0100-0220	96 piezas / caja, 50 cajas / cartón	Punta Tecan1000ul, conductora, estéril, en caja
	B-PunCon1000ul-26	BP-01-60-0100-0221	96 piezas / caja, 50 cajas / cartón	Punta Tecan1000ul, conductora, de baja adsorción, estéril, en caja

<b>Especificacion</b>	<b>Codigo del producto</b>	<b>Codigo Sku</b>	<b>Especificacion</b>	<b>Nombre del Producto</b>
B-PunCon1000ul-28	BP-01-60-0100-0222	96 piezas / caja, 50 cajas / cartón	Punta Tecan1000ul, conductora, elemento filtrante, estéril, en caja	
B-PunCon1000ul-29	BP-01-60-0100-0223	96 piezas / caja, 50 cajas / cartón	Punta Tecan1000ul, conductora, elemento filtrante, baja adsorción, esterilización, en caja	

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO