

PUNTA CONDUCTORA DE 200 UL (TECAN) B-PUNCON200UL-40



La punta conductora biológica de está hecha de material de polipropileno (PP) conductor de grado médico, y la punta es conductora. Después de que la punta conductora se adapte a una estación de trabajo de pipeteo automatizado específica, se puede detectar el nivel de líquido, lo que hace que la adición automática de muestras sea más inteligente y precisa.

SKU: BP-01-60-0100-0207 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Equipos compatibles

Tecan Freedom EVO; estación de trabajo Cavro

Características del producto de la punta conductora

Materias primas fiables: se utilizan materiales de polipropileno conductor de grado médico importados para cumplir con la CLASE VI de la USP, la ISO10993, la Farmacopea Europea, la Farmacopea de los Estados Unidos y la información de codificación de la DMF.

Calidad controlable: capacidades independientes de diseño de moldes y tecnología madura de moldeo por inyección, mantenimiento regular de los moldes, Asegurar la estabilidad de la calidad entre los lotes de productos.

Garantía de rendimiento: La estación de trabajo de manipulación de líquidos Tecan Freedom EVO se utiliza para verificar la estanqueidad, la precisión y la exactitud de la punta conductora, y controlar el rendimiento del producto.

Seguro y sin residuos: Todo el proceso está estandarizado en un taller libre de polvo de clase 100.000, sin pirógenos, sin DNasa/RNasa, y con esterilización secundaria por haz de electrones, segura y rápida, y sin residuos químicos.

Embalaje resistente: se utiliza una caja de embalaje exterior de blíster de alta calidad y un material de cubierta Tyvek de alta calidad para uso médico, que son resistentes a los impactos y a las caídas, impermeables y transpirables, y garantizan la integridad del producto desde múltiples niveles.

Especificaciones

| Especificación | Codigo del producto | Codigo Sku | Especificación | Nombre del Producto |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| Punta conductora de 200 ul (Tecan) | B-PunCon200ul-21 | BP-01-60-0100-0200 | 1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja | Punta Tecan200ul, conductora, embolsada |
| | B-PunCon200ul-24 | BP-01-60-0100-0201 | 1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja | Punta Tecan200ul, conductora, de baja adsorción, embolsada |
| | B-PunCon200ul-27 | BP-01-60-0100-0202 | 1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja | Punta Tecan200ul , conductora, elemento filtrante, embolsado |
| | B-PunCon200ul-30 | BP-01-60-0100-0203 | 1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja | Punta Tecan200ul , conductora, elemento filtrante, baja adsorción, embolsado |
| | B-PunCon200ul-36 | BP-01-60-0100-0204 | 96 piezas / caja, 24 cajas / cartón | Punta Tecan200ul , conductora, estéril, blíster |
| | B-PunCon200ul-38 | BP-01-60-0100-0205 | 96 piezas / caja, 24 cajas / cartón | Punta Tecan200ul , conductora, baja adsorción, esterilización, caja de blister |
| | B-PunCon200ul-39 | BP-01-60-0100-0206 | 96 piezas / caja, 24 cajas / cartón | Punta Tecan200ul , conductora, elemento filtrante, estéril, blíster |
| | B-PunCon200ul-40 | BP-01-60-0100-0207 | 96 piezas / caja, 24 cajas / cartón | Punta Tecan200ul , conductora, elemento filtrante, baja adsorción, esterilización, blíster |

| Especificación | Codigo del producto | Codigo Sku | Especificación | Nombre del Producto |
|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| | B-PunCon200ul-23 | BP-01-60-0100-0208 | 96 piezas / caja, 50 cajas / cartón | Punta Tecan200ul , conductora, estéril, en caja |
| | B-PunCon200ul-26 | BP-01-60-0100-0209 | 96 piezas / caja, 50 cajas / cartón | Punta Tecan200ul , conductora, de baja adsorción, estéril, en caja |
| | B-PunCon200ul-28 | BP-01-60-0100-0210 | 96 piezas / caja, 50 cajas / cartón | Punta Tecan200ul , conductora, elemento filtrante, estéril, en caja |
| | B-PunCon200ul-29 | BP-01-60-0100-0211 | 96 piezas / caja, 50 cajas / cartón | Punta Tecan200ul , conductora, elemento filtrante, baja adsorción, esterilización, en caja |

| Especificacion | Codigo del producto | Codigo Sku | Especificacion | Nombre del Producto |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| Punta conductora de 1000ul (Tecan) | B-PunCon1000ul-21 | BP-01-60-0100-0212 | 1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja | Punta Tecan1000ul, conductora, embolsada |
| | B-PunCon1000ul-24 | BP-01-60-0100-0213 | 1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja | Punta Tecan1000ul, conductora, de baja adsorción, en bolsas |
| | B-PunCon1000ul-27 | BP-01-60-0100-0214 | 1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja | Punta tecan1000ul, conductora, elemento filtrante, bolsa |
| | B-PunCon1000ul-30 | BP-01-60-0100-0215 | 1000 piezas / bolsa, 5 bolsas / caja | Punta Tecan1000ul, conductora, elemento filtrante, baja adsorción, embolsado |
| | B-PunCon1000ul-36 | BP-01-60-0100-0216 | 96 piezas / caja, 24 cajas / cartón | Punta Tecan1000ul, conductora, estéril, blíster |
| | B-PunCon1000ul-38 | BP-01-60-0100-0217 | 96 piezas / caja, 24 cajas / cartón | Punta tecan1000ul, conductora, de baja adsorción, esterilización, blíster |
| | B-PunCon1000ul-39 | BP-01-60-0100-0218 | 96 piezas / caja, 24 cajas / cartón | Punta tecan1000ul, conductora, elemento filtrante, estéril, blíster |
| | B-PunCon1000ul-40 | BP-01-60-0100-0219 | 96 piezas / caja, 24 cajas / cartón | Punta tecan1000ul, conductora, elemento filtrante, baja adsorción, esterilización, blíster |
| | B-PunCon1000ul-23 | BP-01-60-0100-0220 | 96 piezas / caja, 50 cajas / cartón | Punta Tecan1000ul, conductora, estéril, en caja |
| | B-PunCon1000ul-26 | BP-01-60-0100-0221 | 96 piezas / caja, 50 cajas / cartón | Punta Tecan1000ul, conductora, de baja adsorción, estéril, en caja |

| Especificacion | Codigo del producto | Codigo Sku | Especificacion | Nombre del Producto |
|-----------------------|----------------------------|--|---|----------------------------|
| B-PunCon1000ul-28 | BP-01-60-0100-0222 | 96 piezas / caja, 50 cajas / cartón | Punta Tecan1000ul, conductora, elemento filtrante, estéril, en caja | |
| B-PunCon1000ul-29 | BP-01-60-0100-0223 | 96 piezas / caja, 50 cajas / cartón | Punta Tecan1000ul, conductora, elemento filtrante, baja adsorción, esterilización, en caja | |

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO