

PURIFICADOR DE AIRE AUTOMÁTICO (MÓVIL)



SKU: B-01-12-01-00-0900 | **Categorías:** [Purificador de Aire](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Purificador de aire automático (Móvil)

Este es un tipo de equipo de purificación de aire que se utiliza para proporcionar un ambiente de purificación parcial. Está compuesto por filtro de aire de eficiencia primaria, ventilador, filtro de aire de alta eficiencia y cuerpo de caja. La carcasa exterior está hecha de chapa de acero laminado en frío y la superficie está acabada con barniz. Es de estructura simple y conveniente de usar. Puede iniciar la circulación de aire interior después de la instalación. Por lo tanto, es adecuado para la condición en la que la limpieza es de 10000 ~ 100000 niveles y el lugar de trabajo debe cambiarse con frecuencia.

Se ha utilizado ampliamente en áreas pequeñas, como salas estériles, laboratorios, plantas de agua, plantas de bebidas, plantas de productos lácteos, plantas de alimentos y plantas de vino. Es un equipo ideal para plantas de alimentos que pasan la autenticación QS. Está equipado con una pantalla de filtro de eficiencia primaria, caja de presión estática de suministro de aire, filtro de alta eficiencia y placa de flujo, así como también está equipado con un dispositivo de regulación de la velocidad del viento para que la velocidad del viento se regule de acuerdo con la condición real. El nivel de purificación en la salida puede ser hasta mil y el de banco puede ser hasta diez mil. Está equipado con rueda de paletas móvil y CAT ajustable en la parte inferior de esta unidad purificadora de aire. Se puede mover al lugar necesario y fijar allí, por lo que es conveniente y flexible de operar. Adopta un sistema de ventilador de velocidad del viento variable y un sistema de sincronización de múltiples turnos para mantener la velocidad del viento en el área de trabajo parcial en un estado ideal todo el tiempo.

Especificaciones Técnicas

| Código Del Producto | B-01-12-01-000900 |
|-------------------------------|------------------------|
| Modelo | BellPurAirAutMov-1000 |
| Eficiencia de filtración | 99,97% / 0,5 µm |
| La velocidad media del viento | 1,2 ~ 2 m / s + 20% |
| Volumen de aire nominal | 1000sq.m / h promedios |
| Fuente de alimentación | AC220V / 50 Hz |
| Poder | 350W |
| Especificaciones eficientes | 760x610x38mm |
| Tamaño | 845x610x38mm |
| Ruido | 62dB (A) |


MOBILE AIR SELF-PURIFIER/ AIR CLEANER/HEPA BLOWER

- ▶ Air self-purification (mobile)
- ▶ HEPA blower
- ▶ Super LCD



PRODUCT INTRODUCTION





PRODUCT DETAILS




Window-blinds

Air self-purification, shutter, the direction of the wind can be manually adjusted according to actual condition

LCD Control Panel

Touch switch, more convenient to operate, can more intuitive understanding of the work of clean bench



Filter

Using superfine glass fiber paper as filtering material, offset paper, aluminum film and other materials as fengeban, glued with wood frame aluminum alloy.

PRODUCT PHOTOGRAPH



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO