

QUEMADOR AJUSTABLE CON VÁLVULA DE GAS AJUSTABLE Y ESTABILIZADOR DE LLAMA



SKU: N / A | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Mechero Bunsen](#), [Mecheros de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Quemador Ajustable Con Válvula De Gas Ajustable Y Estabilizador De Llama**[vc_column_text]**Especificaciones Técnicas** [vc_column_text][vc_column_text]

Sku	Nombre Del Producto	Especificaciones
H-5885	Quemador Ajustable Con Válvula De Gas Ajustable Y Estabilizador De Llama B-04	Quemador ajustable con válvula de aguja roscada con ajuste. válvula de gas y estabilizador de llama, gas natural, 1/2 "(13 mm) OD del tubo mezclador, 4 CFH, salida de 4,100 BTU, altura total de 6-1 / 8" (156 mm)
H-5890	Quemador Ajustable Con Válvula De Gas Ajustable Y Estabilizador De Llama B-175	Quemador ajustable con válvula de aguja roscada con ajuste. válvula de gas y estabilizador de llama, LP (cilindro) de gas, 1/2 "(13 mm) OD del tubo mezclador, 1.75 CFH, salida de 4,270 BTU, altura total de 6-1 / 8" (156 mm)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO