

## QUEMADORES AJUSTABLES CON VÁLVULAS DE AGUJA ROSCADAS B-625



**SKU:** H-5880 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Mechero Bunsen](#), [Mecheros de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Quemadores ajustables con válvulas de aguja roscadas B-625

Quemador ajustable con válvula de aguja roscada con ajuste. válvula de gas, gas artificial, 7/16 "(11 mm) OD del tubo mezclador, 6.25 CFH, 3.750 BTU de salida, 6-1 / 8" (156 mm) de altura total

Los quemadores ajustables utilizan las mismas bases de fundición a presión de alta calidad que nuestros quemadores estándar, pero proporcionan una válvula de aguja de precisión para lograr una llama precisa y ajustable.

\* Nota: Las salidas CFHs y BTU están calculadas en:

Presiones de columna de agua de 5 pulgadas para quemadores artificiales y naturales. Presiones de columna de agua de 11 pulgadas para quemadores LP.

Entrada OD para todos los quemadores: 5/16 "dentada

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO