

R15-UG - SENSOR AE SUBTERRÁNEO DE 150 KHZ




SKU: N / A | **Categorías:** [Subterráneo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES


R15-UG - Sensor AE subterráneo de 150 kHz

Dibujo de esquema



R15-UG - Sensor AE subterráneo de 150 kHz

Tabla de calibración



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto

R15-UG es un sensor subterráneo resonante con muy alta sensibilidad. El sensor está diseñado para estar 100% aislado y no conductor con un cable impermeable integral. Cuenta con un cable integrado con un conector BNC que sale de la parte superior. El pequeño tamaño del sensor lo hace particularmente adecuado para su montaje en espacios reducidos. El sensor se prueba a profundidades de 1000 psi.

Especificaciones y detalles

[Hoja de datos del producto](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO