

R30-UC - SENSOR AE SUBACUÁTICO 200-400 KHZ



SKU: N / A | **Categorías:** [Submarino](#) |


GALERÍA DE IMÁGENES

R30-UC - Sensor AE subacuático 200-400 kHz



R30-UC - Sensor AE subacuático 200-400 kHz

Dibujo de esquema



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del producto

R30-UC es un sensor subacuático con preamplificador integrado. Los sensores cuentan con recubrimientos de polímeros especiales que lo hacen 100% aislado y no conductor con un cable impermeable integral para uso bajo el agua. El sensor se prueba a profundidades de 2,200 pies (1,000 psi).

Especificaciones y detalles

[Hoja de datos del producto](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO