

## **RANGER 7000 BALANZA DE ALTA RESOLUCIÓN, CAPACIDAD DE 6 KG, LEGIBILIDAD DE 0,02 G, 120 V 60 HZ - HB-3506**



### **Balanzas Ohaus Ranger 7000 de alta resolución y alta capacidad**

Las balanzas Ranger 7000 de alta resolución y alta capacidad proporcionan una resolución mejorada para un pesaje aún más preciso en entornos industriales difíciles y hostiles. Al igual que los modelos Ranger 7000 estándar, estas básculas modulares están construidas con IP54, una carcasa de metal fundido y un indicador de metal sellado para garantizar la durabilidad. El indicador se puede separar de la plataforma y montar en la pared o en el banco con el accesorio opcional del kit de montaje, lo que le permite personalizar la ubicación de su báscula en función del tamaño y la configuración de su estación de trabajo. Además, un gancho de pesaje inferior ofrece la funcionalidad de realizar pruebas de gravedad específicas o pesar artículos que no se pueden colocar fácilmente en la plataforma de pesaje. La interfaz del software SmarText 2.0 le permitirá utilizar fácilmente el Ranger 7000 para todas sus funciones únicas y avanzadas rápidamente. SmartText 2.0 hace que una báscula avanzada sea muy fácil de usar y reducirá en gran medida el tiempo de capacitación de los operadores. Los datos producidos por estas balanzas se pueden exportar fácilmente a través de un puerto de dispositivo RS232 o USB estándar. Las opciones de conectividad adicionales incluyen un segundo puerto RS232, ethernet o USB estándar. Incluye un gancho de pesaje integral.

**SKU:** HB-3506 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Balanzas de Control de Peso](#), [Horno](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **HB-3506**

Ranger 7000 Balanza de alta resolución, capacidad de 6 kg, legibilidad de 0,02 g, 120 V 60 Hz



### **HB-3506.4F**

Ranger 7000 Balanza de alta resolución, capacidad de 6 kg, legibilidad de 0,02 g, 220 V 50/60 Hz



### **HB-3516**

Ranger 7000 Balanza de alta resolución, capacidad de 15 kg, legibilidad de 0,1 g, 120 V 60 Hz



### **HB-3516.4F**

Ranger 7000 Balanza de alta resolución, capacidad de 15 kg, legibilidad de 0,1 g, 220 V 50/60 Hz



### **HB-3536**

Ranger 7000 Balanza de alta resolución, capacidad de 35 kg, legibilidad de 0,1 g, 120 V 60 Hz



### **HB-3536.4F**

Ranger 7000 Balanza de alta resolución, capacidad de 35 kg, legibilidad de 0,1 g, 220 V 50/60 Hz

## Código del Producto

HB-3506

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO