

RECTIFICADORA DE SUPERFICIES CON CINTA BELL-RECSUP-C30



La rectificadora de superficies de cinta Bell-RecSup-C30 es un diseño de nueva generación, fabricado de acuerdo con la

estándar internacional y la técnica de proceso avanzada.

Adopta una correa de arena para esmerilar y pulir la muestra. Los diferentes cinturones se pueden cambiar rápidamente.

Esta máquina se puede utilizar para reemplazar la amoladora de disco y la amoladora de papel abrasivo de tipo manual.

Sólo se tarda 1 ~ 2 minutos para cada correa para terminar la operación.

Para la molienda de la muestra de espectroscopia, es muy económico para ahorrar tiempo, mano de obra y papel abrasivo.

abrasivo. Esta máquina puede ser ampliamente utilizada en laboratorios, institutos de investigación y fábricas.

SKU: B-01-25-0600-0106 | **Categorías:** [Máquina de brochado](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

	Modelo	Bell-RecSup-C30
Codigo SKU		B-01-25-0600-0106
Distancia entre los centros de dos rodillos		255mm
Cinta de arena		920mm*100mm (L*W)
Velocidad de rotación		400 rpm
Motor		550W
Fuente de alimentación		Trifásico, 380 V, 50 Hz
Dimensión		550*570*320mm
		Equipado con sistema de refrigeración por agua

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO