

RECUPERADOR DE SOLVENTE



- La unidad eficiente y compacta, fácil de instalar, es totalmente autónoma. Consta de dos depósitos: uno para el disolvente limpio y otro para el disolvente sucio y de un sistema de refrigeración por agua que solo necesita ser conectado a un grifo de agua.
- El interior de los contenedores es de acero inoxidable para una baja corrosión y una larga vida útil. Dos niveles de líquido para ver el volumen de solventes limpios y sucios.
- La capacidad es de 10 litros / h.
- Calentador eléctrico y sistema de refrigeración por agua.
- Se suministra con tubo de plástico de 10 m, abrazaderas de tubo, inserto de tamiz de 0,6 mm de apertura y una tapa.

SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Fuente de alimentación
BellRecSol-25	B-01-03-05-030101	Recuperador De Solvente	32x40x65	25	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

Accesorios /Repuestos

Código de producto	Nombre del producto	Fuente de alimentación
B-01-03-05-030201	Bomba de circulación	220 V, 50-60 Hz, 1 ph
B-01-03-05-030301	Cubo de agua de plástico	220 V, 50-60 Hz, 1 ph

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO