

REFINADORA CON 3 RODILLOS



SKU: N / A | **Categorías:** [Ceramic Instruments](#), [Cribado - Refinamiento](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción

Estos refinadores son adecuados para preparar mezclas de esmaltes para la industria cerámica o, por ejemplo, tintas para serigrafía, pero también se utilizan ampliamente en diversos campos productivos (química, cosmética, etc.).

El material se carga en la tolva "4". Después de eso, se tira a través del espacio entre los rodillos "1" y "2" donde habrá un primer triturado bruto debido a un aumento de la velocidad. El material se cogerá del rodillo central "2". Posteriormente se triturará el material del segundo par de rodillos "2" y "3": la materia prima queda alojada contra el rodillo "3" debido a un mayor aumento de la velocidad. Un raspador de acero "5" retira el material del tercer rodillo transportándolo a través de la corredera donde será recogido de un contenedor adecuado.

Archivos adjuntos

- [MÁQUINAS DE REFINADO CON 3 RODILLOS](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO