


## REFLECTÓMETRO ZRM 1021 45/0°



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Brillo](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Reflectómetro ZRM 1021 45/0°

- Reflectómetro de precisión robusto, portátil y alimentado por batería para determinar la blancura, la ligereza, la opacidad y el poder cubriente de pinturas, tintas y recubrimientos.
- Para la determinación de la visibilidad diurna (factor de luminancia  $\beta$ ) de marcas viales secas.
- Fácil de manejar.
- Valores de medición confiables.

Versión	Modelo	Descripción
X	1021	Reflectómetro ZRM 1021 45/0° con cargador de baterías 230 V
X	1021ACC081	Reflectómetro ZRM 1021 45/0° con cargador de baterías 115 V

### Incluye:

- 1 reflectómetro con pilas.
- 1 patrón de trabajo.
- 1 estándar cero.
- 1 cargador de batería (115 V o 230 V).
- 1 cable de conexión.
- 1 lámpara de repuesto con llave allen.
- 1 destornillador.
- 1 certificado de fabricante.
- 1 certificado de calibración.
- 1 estuche de transporte.

Opción	Modelo	Descripción
--------	--------	-------------



[ZTC 2200](#)

Registros de prueba  
Aplicadores de película

Precisión de medidas	$\pm 1 \%$
Medición de la adaptación del sensor	V( $\lambda$ )
Pantalla	LCD, 3.5 dígitos
Fuente de luz	lámpara halógena, iluminador estándar C
Suministro de energía	acumulador recargable
Dimensiones (LxAxAI)	190 x 53 x 110 mm (7.48 x 2.09 x 4.33")
Peso	1 kg (2.205 lbs)
Estándares	ISO 2814 (withdrawn 2013), DIN 55984 (withdrawn), basado en EN 1436
Garantía	2 años

**Estándares del producto:**

ISO 2814 (retirada en 2013)

DIN 55984 (retirado)

basado en EN 1436

**Normas de aplicación:**

EN 13197

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO