

## REFRACTÓMETRO ABBE DIGITAL BELL-REFRACABBEDIG-2S



- Es ampliamente utilizado en refinación de azúcar, farmacéutica, industrias, alimentos, petróleo, industrias químicas y estudios geológicos.
- Brazo visual, lectura óptica con dial.
- Tamaño pequeño, fácil de transportar.
- Flujo de agua a temperatura constante.

**SKU:** B-01-29-0210-0100 | **Categorías:** [Refractometro](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

<b>Modelo No.</b>	<b>Bell-RefracAbbeDig-2S</b>
Código SKU	B-01-29-0210-0100
	Índice de refracción nD: 1.3000-1.7000
Rango de medición:	Brix BX-TC: 0-95% Brix BX: 0-95%
	Índice de refracción nD: $\pm 0.0002$
Precisión de medición:	Brix BX-TC: $\pm 0,1\%$ Brix BX: 0-95%: 0.1%
Temperatura:	Visualización de la temperatura: 0 ~ 50 °C Rango de corrección de BX versus temperatura: 15-45 ° C

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO