

REFRACTÓMETRO AUTOMÁTICO ABBE DIGITAL



Características:

1. Medición automática completa
2. Pantalla táctil
3. Pantalla LCD para visualización de temperatura, corrección automática y almacenamiento de datos.
4. Interfaz RS232 estándar

Modelo	BellRefracDigAuto-01
Rango de medición	1.30000-1.70000 Brix:0-100%
Medición de la resolución	±0.00001 Brix:0.01%
Precisión de medición	±0.0002 Brix:±0.1%
Modo de prueba	8
Rango de control de temperatura	RT ± 10°C
Resolución de temperatura	0.1°C
Precisión de temperatura	0.5°C
Interfaz	RS232,USB
Pantalla	Pantalla táctil LCD de 7"
Prisma	Vidrio de zafiro
Fuente de alimentación	AC 110V/220V±10%, 50/60HZ
Tamaño externo(W*D*H)	340*200*110mm
Tamaño del empaque(W*D*H)	501*331*216mm
Peso bruto	4kg

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO