

## REFRIGERADOR DE CARRO BELLREFRCARRO



### Características:

- Bandeja extraíble para almacenamiento adicional
- Refrigeración favorable al medio ambiente, CFC libremente, ruido bajo.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Refrigerador y congelador de laboratorio](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Temperatura Minima (°C)
	BellRefrCarro-45	*Capacidad: 45L	Any Temperatura Minima (°C)
	BellRefrCarro-18	*Capacidad: 18L	Any Temperatura Minima (°C)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Modelo</b>	<b>BellRefrCarro-18</b>	<b>BellRefrCarro-45</b>
Tamaño externo(W*D*H)mm	450*320*345	685*400*400
Tamaño interno (W*D*H)mm	385*205*260	535*270*300
Capacidad	18L	45L
Rango de temperatura	0°C~65°C(ambiente 25°C)	5°C~65°C(ambiente 25°C)
Material	ABS	PP
Ruedas	No	2 ruedas
Consumo	70W	70W
Fuente de alimentación	DC12V/24V,AC110/220V±10%	DC12V,AC110/220V±10%
Tamaño del paquete(W*D*H)mm	490*350*380	680*430*430
Peso bruto	7KG	9.5KG
MOQ	10 UNIDADES	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**Peso** N/D

**Dimensiones** N/D

**Temperatura Mínima (°C)** [-65](#)

COTECNO