

## REGLA DE MOT



- El enderezado MOT se utiliza para medir irregularidades en la superficie del pavimento.
- Fabricado en aleación de aluminio anodizado, se utiliza para medir irregularidades en pavimentos de carreteras, pisos, pavimentos de hormigón. La longitud es de 3 m. Se suministra con dos cuñas de acero.
- El maletín de transporte de madera debe pedirse por separado.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) | **Etiquetas:** [13280-4](#), [BS 598-104](#), [EN 12697-32](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Normas:

EN 12697-32, 13280-4, BS 598-104

### Especificaciones técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellRegMot-9	B-01-03-05-290101	Regla MOT	315x16x13	9

### Accesorios/ Repuestos

Código de producto	Nombre de producto
B-01-03-05-290201	Cuñas de acero (2 piezas)
B-01-03-05-290301	Estuche de transporte de madera

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO