

REGLA DE MOT



SKU: N / A | **Categorías:** [Asfalto](#) | **Etiquetas:** [13280-4](#), [BS 598-104](#), [EN 12697-32](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El enderezado MOT se utiliza para medir irregularidades en la superficie del pavimento.

Fabricado en aleación de aluminio anodizado, se utiliza para medir irregularidades en pavimentos de carreteras, pisos, pavimentos de hormigón. La longitud es de 3 m. Se suministra con dos cuñas de acero.

El maletín de transporte de madera debe pedirse por separado.

Normas:

EN 12697-32, 13280-4, BS 598-104

Especificaciones técnicas.

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellRegMot-9	B-01-03-05-290101	Regla MOT	315x16x13	9

Accesorios/ Repuestos

Código de producto	Nombre de producto
B-01-03-05-290201	Cuñas de acero (2 piezas)
B-01-03-05-290301	Estuche de transporte de madera

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO