

## RESINA DE PULIDO CONDENSADA THERMAX TULSION T-48



**SKU:** T-48 | **Categorías:** [Equipo Analítico](#) | **Etiquetas:** [brand|Lenntech](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. [Hogar](#)
2. [productos](#)
3. [Thermax](#)
4. Resina de pulido condensada Tulsion T-48

## RESINA DE PULIDO CONDENSADA THERMAX TULSION T-48

### NÚMERO DE PARTE: T-48

[Póngase en contacto con nosotros para obtener más información y/o una solicitud de cotización.](#)

#### Especificaciones

Marca	Thermax
Sub marca	Tulsión
Estructura de matriz	Copolímero de poliestireno
Tipo	ácido fuerte
Hinchazón Reversible	N / A %
Capacidad eq/L	4,5 meq/g
Contenido de agua	60 %
rango de pH	0-14
Forma iónica	Hidrógeno
Temperatura máx. °C	160

#### Dimensiones / Pesos

Característica	Resina de intercambio catiónico de ácido fuerte suministrada en forma de polvo
Solicitud	Pulido de condensado implementando proceso de filtro de precapa



## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>url_fab</b>	<a href="https://www.lenntech.com/products/Thermax/T-48/Tulsion-T-48-Condensate-Polishing-Resin/index.html">https://www.lenntech.com/products/Thermax/T-48/Tulsion-T-48-Condensate-Polishing-Resin/index.html</a>
<b>brand</b>	Lenntech

COTECNO