

## RESISTENCIA DE LA CAJA FURANCE 203KG 1200°C BELL-RESCAJFUR-1012



**SKU:** B-01-29-0103-0408 | **Categorías:** [Hornos Mufla y hornos especiales](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- La serie de hornos de caja de resistencia adopta el exterior de acero laminado en frío por pulverización. La puerta de tipo elevable y de movimiento horizontal garantiza la uniformidad de la temperatura interior y la ausencia de fugas bajo la alta temperatura.
- Controlador PID de dos pantallas digitales o controlador programable según las necesidades. El controlador tiene la función de temporización y protección contra sobrettemperatura.
- La caja de temperatura media adopta una cámara de combustión cerrada. La bobina de alambre de aleación eléctrica en espiral como componente de calentamiento enrollado en las paredes del horno. Es eficiente y duradero.
- El horno tubular de alta temperatura adopta un tubo de combustión a prueba de alta temperatura, y utiliza varilla de carburo de silicio como componente de calentamiento para fijar en el exterior de la cámara de combustión.
- Horno de alta temperatura de resistencia en caja, utiliza varilla de carburo de silicio como componente de calentamiento para fijar dentro de la cámara de combustión.
- El material de preservación del calor adopta 0.4-0.6 de luz celular aislante de calor y el algodón de células de sílice de alúmina, tiene menor almacenamiento térmico y el factor de conductividad de calor, gran almacenamiento térmico en firepot, el calentamiento rápido, la temperatura de la superficie del horno es baja y alta eficacia.
- Accesorios opcionales: Controlador LCD, Dispositivo de control de temperatura del programa, Chimenea

### Especificaciones:

| Modelo               | Código SKU        | Poder (KW) | Temperatura Maxima (°C) | Voltaje | Voltaje de trabajo | Temperatura Tiempo de subida (Vacío/min) | Interior Cámara Tamaño (mm) | Tamaño exterior (mm) | Embalaje Tamaño (mm) | N.W. (Kg) | G.W. (Kg) |
|----------------------|-------------------|------------|-------------------------|---------|--------------------|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------|
| Bell-ResCajFur-25x10 | B-01-29-0103-0401 | 2.5        | 1000                    | 220     | 220                | ≤60                                      | 200×120×80                  | 595×410×467          | 780×490×550          | 67        | 80        |
| Bell-ResCajFur-4x10  | B-01-29-0103-0402 | 4          |                         | 220     | 220                | ≤80                                      | 300×200×120                 | 790×500×527          | 900×610×640          | 134       | 150       |
| Bell-ResCajFur-8x10  | B-01-29-0103-0403 | 8          |                         | 380     | 380                | ≤90                                      | 400×250×160                 | 910×600×635          | 930×630×650          | 203       | 230       |
| Bell-ResCajFur-12x10 | B-01-29-0103-0404 | 12         |                         | 380     | 380                | ≤100                                     | 500×300×200                 | 1100×720×675         | 1120×770×740         | 271       | 305       |
| Bell-ResCajFur-1     | B-01-29-0103-0405 | 4          |                         | 220     | 220                | ≤80                                      | 325×200×125                 | 650×600×470          | 750×650×540          | 70        | 92        |
| Bell-ResCajFur-25x12 | B-01-29-0103-0406 | 2.5        | 1200                    | 220     | 220                | ≤100                                     | 200×120×80                  | 595×410×464          | 790×590×560          | 67        | 80        |
| Bell-ResCajFur-5x12  | B-01-29-0103-0407 | 5          |                         | 220     | 220                | ≤120                                     | 300×200×120                 | 790×500×527          | 900×590×640          | 135       | 150       |
| Bell-ResCajFur-10x12 | B-01-29-0103-0408 | 10         |                         | 380     | 380                | ≤120                                     | 400×250×160                 | 910×600×635          | 1120×770×740         | 203       | 230       |
| Bell-ResCajFur-4x13  | B-01-29-0103-0409 | 4          | 1300                    | 220     | 0-210              | ≤240                                     | 250×250×100                 |                      | 850×640×600          |           |           |
| Bell-ResCajFur-5x13  | B-01-29-0103-0410 | 5          |                         | 220     | 0-210              | ≤240                                     | 250×250×100                 | 650×510×485          |                      | 185       | 206       |
| Bell-ResCajFur-8x13  | B-01-29-0103-0411 | 8          |                         | 380     | 0-350              | ≤350                                     | 500×278×180                 |                      | 850×630×610          |           |           |
| Bell-ResCajFur-2x13  | B-01-29-0103-0412 | 2          |                         | 220     | 0-210              | ≤45                                      | φ30×180                     | 965×570×600          | 930×640×635          | 190       | 210       |
| Bell-ResCajFur-25x13 | B-01-29-0103-0413 | 2.5        |                         | 220     | 0-210              | ≤45                                      | 2-φ22×180                   | 450×270×360          | 680×460×510          | 20        | 25        |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO