

RODILLO PARA LIMITE DE PLÁSTICO -H-4262



SKU: H-4262 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Plástico](#), [límite de contracción](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T90](#), [ASTM D4318](#), [TX DOT 105-E](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La técnica mecánica fácilmente repetible produce resultados de prueba consistentes y ahorra tiempo. Incluye placa / mango superior integral, una almohadilla de 50 hojas de papel adhesivo especial para cubrir las superficies de contacto (el papel no introducirá fibras en las muestras de suelo) e instrucciones. Acrílico rígido 8 x 4.5 x1.25 "(203 x 114 x 32 mm).

El rodillo de límite de plástico admite los siguientes estándares: [ASTM D4318](#), AASHTO T90, TX DOT 105-E

Manuales

[H-4262_man_0409](#)(Manual del producto PDF)

Normas9

[ASTM D4318](#)

AASHTO T90

TX DOT 105-E

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO