

RS485 A USB BELL-RS485-USB



SKU: B-01-62-0100-0017 | **Categorías:** [Automatización y Mecatrónica](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

APLICACIÓN

El módulo RS485 a USB tiene un amplio uso. Utilizado principalmente en varios sensores meteorológicos agrícolas y otros tipos de sensores, entorno de oficina, equipos electrónicos, lugares públicos, etc.



Escáner



Sensor



Ordenador



Cámara Web 1



Máquinas Herramientas CNC



Impresora

DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

Atención: Medición manual, sujeta al producto real recibido.



Especificación

PARÁMETRO DEL PRODUCTO	
Marca	JIOUSU
Nombre	Módulo RS485 a USB
Modelo	OSA-MK2
Chip	CH340
Color	Púrpura oscuro
Función	Transmisión de datos
Interfaz	USB / 485
Material	DIMENSIÓN DEL PRODUCTO

Conéctese Fácilmente

Conecte la instalación del controlador y podrá usarlo.



DIAGRAMA DE MARCADO DE TERMINALES |



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO